









Width across flats 8




Projection		Scale	Free	DATE	10-29-2026
Drawing No.	MXP16-20				

MXP16-20 (0_0)
エアスライドテーブル

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



MXP16-20 (0_0)
エアスライドテーブル

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	16
STROKE (シリンダストローク / mm)	20
ADJOPT (アジャスタオプション)	(-) ラバーストップ
POS (テーブルの位置 / mm)	0
MAGNET (磁石/スイッチレール)	(-) 磁石、レール付
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	(-) オートスイッチなし
LEAD (リード線長さ / m)	N/A
SWSIGN (オートスイッチ追記号)	N/A
OMSC (オーダーメイド仕様)	(-) なし
THREAD2 (ねじ表示 on/off)	on