


MX6-50 (0_0_0)
エアスライドテーブル/ロングストローク

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



MXY6-50(0_0_0)
エアスライドテーブル/ロングストローク

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	6
STROKE (ストローク / mm)	50
POS (テーブル位置 / mm)	0
ADJUSTER (アジャスタオプション)	(-) ラバーストップ
PIPING (片側集中配管、スイッチレール)	(-) 片側集中配管、スイッチレール付
RAIL (スイッチレール取付位置)	左(出荷時)
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	(-) オートスイッチなし
LEAD (リード線長さ)	N/A
NUMBER (オートスイッチ追記号)	N/A
OMSC (オーダーメイド仕様)	(-) なし
THREAD (ねじ on/off)	on