









Projection		Scale	Free	DATE	10-30-2026
Drawing No.	MGPA12-1Z				

MGPA12-1Z (0_0)
ガイド付薄形シリンダ/基本形

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



MGPA12-1Z(0_0)
ガイド付薄形シリンダ/基本形

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	12
BEARING (軸受の種類)	(A) 高精度ボールブッシュ
THREAD (ねじの種類)	(-) M5x0.8
AUTOSW (オートスイッチ)	(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
LEAD (リード線長さ)	N/A
NUMBER (オートスイッチ追記号)	N/A
STROKE (ストローク / mm)	1
COM (コメント)	SMCに使用条件を確認後、使用してください。
POS (ロッドの位置 / mm)	0
OMSCXB10 (中間ストローク (専用ボディ使用))	(-) なし
OMSC (オーダーメイド仕様)	(-) なし
THREAD2 (ねじ on/off)	on