






Projection		Scale	Free	DATE	10-30-2026
Drawing No.	MGPL12-10Z-XB24				

MGPL12-10Z-XB24 (0_0)
High Durability Series/寿命向上シリンダ

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)





MGPL12-10Z-XB24 (0_0)
High Durability Series/寿命向上シリンダ

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	12
BEAR (軸受の種類)	(L) ボールプッシュ
THREAD1 (ポートねじの種類)	(-) M5x0.8
STROKE (ストローク / mm)	10
POS (ロッドの位置)	0
AUTOSWITCH (オートスイッチ / mm)	(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
LEAD (リード線長さ / m)	N/A
NUMBER (オートスイッチ追記号)	N/A
THREAD2 (ねじ on/off)	on