


MGJ6-1 (0_0)
ミニガイドロッドシリンダ

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



MGJ6-1 (0_0)
ミニガイドロッドシリンダ

図面

BORE (シリンダ内径 / mm)	6
STROKE (シリンダストローク / mm)	1
POS (ロッドの位置 / mm)	0
AUTOSW (オートスイッチ)	(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
LEAD (リード線長さ / m)	N/A
SWSIGN (オートスイッチ追記号)	N/A
THREAD2 (ねじ表示)	on