


MGPWA20-1 (0_0)
ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



MGPWA20-1 (0_0)
ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ

図面

TYPE (幅広タイプ)	(W) 幅広タイプ
BEARING (軸受の種類)	(A) 高精度ボールブッシュ
BORE (チューブ内径 / mm)	20
THREAD1 (ポートねじの種類)	(-) Rc
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
LEAD (リード線長さ)	N/A
NUMBER (オートスイッチ追記号)	N/A
STROKE (ストローク / mm)	1
COM (コメント)	SMCに使用条件を確認後、使用してください。
POS (ロッドの位置 / mm)	0
OMSG (オーダーメイド仕様)	(-) なし
THREAD2 (ねじ on/off)	on