









Projection		Scale	Free	DATE	10-30-2026
Drawing No.	MGGLB20-1				

MGGLB20-1 (0_0)

ガイド付シリンダ

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



MGGLB20-1 (0_0)
ガイド付シリンダ

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	20
MOUNT (取付支持形式)	(B) 基本形
BEARING (軸受の種類)	(L) ボールプッシュ軸受
THREAD (ポートねじの種類)	(-) Rc
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	(-) オートスイッチなし
LEAD (リード線長さ / m)	N/A
NUMBER (オートスイッチ追記号)	N/A
STROKE (ストローク範囲 / mm)	1
COM (コメント)	SMCに使用条件を確認後、使用してください。
POS (ピストン位置 / mm)	0
OMSG (オーダーメイド仕様)	(-) なし
THREAD2 (ねじ on/off)	on