







2xM6 x 1 through




Projection		Scale	Free	DATE	10-30-2026
Drawing No.	MGCLB20-1				

MGCLB20-1 (0_1_0)
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



MGCLB20-1 (0_1_0)
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	20
MOUNT (取付支持形式)	(B) 基本形
BEARING (軸受の種類)	(L) ボールプッシュ軸受
THREAD1 (ポートねじの種類)	(-) M5x0.8
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	(-) オートスイッチなし (磁石内蔵)
LEAD (リード線長さ)	N/A
NUMBER (オートスイッチ追記号)	N/A
STROKE (ストローク範囲 / mm)	1
POS (ロッドの位置 / mm)	0
STOP (ストロークオプション)	製作可能ストローク
COM (コメント)	SMCに使用条件を確認後、使用してください。
PLATE (後プレートの有無)	(-) 後プレートなし
OMSC (オーダーメイド仕様)	N/A
THREAD2 (ねじon/off)	on