


MGF40-5 (0_0)
ガイドテーブル

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



MGF40-5 (0_0)
ガイドテーブル

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	40
STROKE (ストローク / mm)	5
POS (テーブルの位置 / mm)	0
THREAD (ポートねじの種類)	(-) Rc
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	(-) オートスイッチなし (磁石内蔵)
LEAD (リード線長さ / m)	N/A
NUMBER (オートスイッチ追記号)	N/A
SPCL (クリーンシリーズ)	No
THREAD2 (ねじon/off)	on