










Projection		Scale	Free	DATE	10-30-2026
Drawing No.	MGZ20-1				

MGZ20-1 (0_1_0)
回り止め倍力シリンダ

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



MGZ20-1 (0_1_0)
回り止め倍力シリンダ

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	20
MOUNT (取付支持形式)	(-) 基本形
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	(-) オートスイッチなし
LEAD (リード線長さ)	N/A
NUMBER (オートスイッチ追記号)	N/A
THREAD1 (ポートねじの種類)	(-) M5x0.8
COIL (コイルスクレーパ)	(-) なし
STROKE (ストローク / mm)	1
POS (ピストン位置 / mm)	0
STOP (ストロークオプション)	製作可能ストローク
COM (コメント)	SMCに使用条件を確認後、使用してください。
THREAD2 (ねじ on/off)	on