





MGZR25-2 (0\_1\_0)  
倍力シリンダ回り止めなし

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



MGZR25-2 (0\_1\_0)  
倍力シリンダ回り止めなし

図面

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| BORE (チューブ内径 / mm)   | 25                     |
| MOUNT (取付支持形式)       | (-) 基本形                |
| AUTOSWITCH (オートスイッチ) | (-) オートスイッチなし          |
| LEAD (リード線長さ)        | N/A                    |
| NUMBER (オートスイッチ追記号)  | N/A                    |
| THREAD1 (ポートねじの種類)   | (-) Rc                 |
| COIL (コイルスクレーパ)      | (-) なし                 |
| STROKE (ストローク / mm)  | 2                      |
| POS (ピストン位置 / mm)    | 0                      |
| STOP (ストロークオプション)    | 製作可能ストローク              |
| COM (コメント)           | SMCに使用条件を確認後、使用してください。 |
| THREAD2 (ねじ on/off)  | on                     |