




SERIE

T

CILINDRI A CARTUCCIA
CARTRIDGE CYLINDERS



ARTEC[®]
PNEUMATIC COMPONENTS

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

Pressione di esercizio <i>Working pressure</i>	2 ÷ 7 bar
Temperatura di esercizio <i>Working temperature</i>	0 ÷ +80°C (-20°C con aria secca - <i>with dry air</i>)
Versioni - Versions	semplice effetto - <i>single acting</i>
Alesaggi - Bores	Ø 6 - 10 - 16
Corse - Strokes	5 - 10 - 15
Fluido - Fluid	aria compressa filtrata, non lubrificata - <i>compressed filtered, non lubricated air</i>

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE - CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS

① ⑤	Dado - Nut	acciaio zincato - <i>zinc coated steel</i>
②	Stelo - Rod	acciaio inox AISI 303 - <i>AISI 303 stainless steel</i>
③	Tubo - Tube	ottone nichelato - <i>nickel coated brass</i>
④	Testata - Cover	ottone nichelato - <i>nickel coated brass</i>
⑥	Molla - Spring	acciaio - <i>steel</i>
⑦	Pistone - Piston	Ø 6 - 10 acciaio inox AISI 303 - <i>AISI 303 stainless steel</i> Ø 16 ottone - <i>brass</i>
⑧	Guarnizione - Seal	Ø 6 NBR Ø 10 - 16 poliuretano - <i>polyurethane</i>





CHIAVE DI CODIFICA

KEY CODE

T S 0 1 0 . 0 1 5 . G S . L												
		ALESAGGIO - BORE (Ø)			CORSA - STROKE (mm)					STELO - ROD		
		006-010-016			005-010-015					L liscio smooth		
		VERSIONE - VERSION								M maschio male		
		S semplice effetto single acting										
		SERIE - SERIES								GUARNIZIONI - SEALS		
		T cilindro a cartuccia cartridge cylinder								GS guarnizioni standard standard seals		

SEMPLICE EFFETTO STELO LISCIO

SINGLE ACTING SMOOTH ROD



SERIE


T

DIMENSIONI - DIMENSIONS

Ø	6	10	16
A	M10x1	M15x1.5	M22x1.5
B	8.5	13	19
C	M5	M5	M5
D	3	5	5
E 	9	14	20
F	5	5	6
G corsa - stroke 5	19.5	21.5	24.5
G corsa - stroke 10	26.5	28	30.5
G corsa - stroke 15	33.5	35	37
H	8	10.5	13
M	3	4	5
CH	14	19	27

SEMPLICE EFFETTO STELO MASCHIO

SINGLE ACTING MALE ROD



DIMENSIONI - DIMENSIONS

Ø	6	10	16
A	M10x1	M15x1.5	M22x1.5
B	8.5	13	19
C	M5	M5	M5
D	M3	M4	M5
E	9	14	20
F	5	5	6
G corsa - stroke 5	19.5	21.5	24.5
G corsa - stroke 10	26.5	28	30.5
G corsa - stroke 15	33.5	35	37
H	8	10.5	13
M	3	4	5
CH	14	19	27