



SYSTEM GROUP

GENERAL EXPORT CATALOGUE

Products and services
complete pipeline system

Produits et services
systèmes complets de canalisations

01.2019



CENTRALTUBI

1979



EN Founded in 1979 in Lunano (ITALY) today is one of the leading manufacturers on the domestic and international PE pipe markets. The product range includes solid wall and spiral HDPE pipes up to Ø 2500.

FR Fondée en 1979 à Lunano (ITALIE) et aujourd'hui est l'un des

leaders sur le marché national et international des tubes en PE. La gamme des produits comprend les tuyaux lisses et spiralés en PEHD jusqu'à Ø 2500.

MECSYSTEM

1995



EN Founded in 1995 in Sestino, it is the Group technical base made up of 3 special departments: technical assistance, production of custom-made parts for extrusion lines, engineering & design for extrusion lines and turnkey set-up of pipe production plants in Italy and abroad.

FR Fondée en 1995 à Sestino, elle s'occupe d'Ingénierie de la conception pour System Group et elle se compose de 3 départements: service technique, fabrication de pièces spéciales pour lignes d'extrusion, activité d'ingénierie et solutions des usines clés en main pour la production de tubes en Italie et à l'étranger.

ROTOTEC

1999



EN Founded in 1999 in Lunano, (ITALY). It is specialized in the production of PE tanks for water storage and sewage treatment plants, PE portable toilets and service pedestals.

FR Fondée en 1999 à Lunano, (ITALIE). Elle est spécialisée dans la production de citernes en PE pour

le stockage des eaux potables et pour les systèmes d'épuration, de toilettes mobiles en PE et de bornes de distribution.

SAB

2003



EN Incorporated in System Group in 2003. Originally located in Sirolo, it was transferred to Sant'Angelo in Vado in 2007 to be closer to head office. It is specialised in the production of compression fittings, HDPE fittings for water and gas applications as well as drip irrigation tapes.

FR Incorporée dans System Group en 2003. Située au début à Sirolo, eue été transférée à Sant'Angelo in Vado en 2007 pour se rapprocher du siège, elle est spécialisée dans la production de raccords à compression, raccords en PE pour eau et gaz ainsi que gaines pour l'irrigation goutte à goutte.

SYSTEM GROUP

2005



EN Built in 2005 in Isle Sur Tille - Dijon (FRANCE).

It produces double-wall corrugated pipes in HDPE and PP for civil and industrial sewage, cable protection and drainage up to Ø 1200.

FR Construite en 2005 à Isle Sur Tille-Dijon (FRANCE). Elle produit des tuyaux annelés à double paroi

en PEHD et PP pour l'assainissement civil et industriel, protection des câbles et drainage jusqu'à Ø 1200.

SYSTEMGROUPPVC

2015



EN Part of the group since 2015. Founded in 1979 in Certaldo, Tuscany region, it has been taken over by System Group. It focuses on the manufacturing of a comprehensive range of PVC pipes for potable water, sewage and borehole.

FR Partie du System Group depuis

2015. Fondée en 1971 à Certaldo dans la région Toscane elle a été achetée par System Group. Elle est spécialisée dans la fabrication de systèmes complets de canalisation en PVC pour adduction d'eau, assainissement et forage.

PEBO

1987



EN Constituted in 1987 in Sestino, it has become a major player in the industry of PE compound production. Compounds are obtained from raw material scraps and industrial waste, and are tested to guarantee high quality standards.

FR Constituée en 1987 à Sestino, elle est devenue un acteur majeur

dans l'industrie de la production de PE compound. Les compounds sont obtenus à partir de déchets de matières premières et de rebuts industriels, et sont testés pour garantir des normes de qualité élevées.



EVOLUTION

2015



EN Founded in 2015 in southern Italy in Gioia del Colle, Evolution srl specializes in the Renewal and Regeneration of Plastic Materials and the grinding of waste HDPE.

FR Fondée en 2015 à Gioia del Colle, au sud de l'Italie, Evolution srl est engagée dans la récupération et la régénération des matières

plastiques et spécialisée dans le broyage des rebuts en PEHD.

SaMiplastic



1989



EN Has been founded in 1989 in Sestino. It focuses in the production of solid wall HDPE and MDPE pipes up to DN500, though its main interest lies in the production of multilayer pipes for gas and sanitary application.

FR Constituée en 1989 à Sestino, elle s'est spécialisée dans la production de tubes lisses en PEHD et PEMD jusqu'à Ø 500 mais son intérêt principal est la production des tuyaux multicouches pour application gaz et sanitaire.



ITALIANA CORRUGATI



1996



EN Established in 1996 in Piandimeleto. It is specialised in the production of HDPE and PP double-wall corrugated pipes for civil and industrial sewage, cable ducting and drainage, ranging up to Ø 1200.

FR Créé en 1996 à Piandimeleto. Elle est spécialisée dans la production de tuyaux annelés à double paroi en PEHD et PP pour l'assainissement civil et industriel, protection des câbles et drainage jusqu'à Ø 1200. câbles et drainage.

production de tuyaux annelés à double paroi en PEHD et PP pour l'assainissement civil et industriel, protection des câbles et drainage jusqu'à Ø 1200. câbles et drainage.

Futura



1991



EN Founded in 1991 in Belforte all'Isauro, its expertise lies in the production and installation of HDPE manholes, PE/PP fittings as well as customised accessories in accordance with national and international standards.

FR Fondée en 1991 à Belforte all'Isauro, elle s'est spécialisée dans la production et l'installation des regards en PEHD, raccords en PE/ PP ainsi que accessoires particuliers construits selon les normes nationales et internationales.



1998



EN Started up in 1998 in Rodonià Tarragona, it produces double-wall HDPE and PP corrugated pipes up to Ø 1200 for civil and industrial sewage, cable ducting and drainage.

FR Lancé en 1998 à Rodonià, Tarragone (ESPAGNE). Elle produit de tuyaux annelés à double paroi

en PEHD et PP jusqu'à Ø 1200 pour l'assainissement civil et industriel, protection des câbles et drainage.

SAMI PLASTIC S.A.



1999



EN Established in 1999 in Suceava (ROMANIA). One of the main producers of HDPE solid wall pipes in Romania with sizes ranging up to Ø 500.

FR Etablie en 1999 à Suceava (ROUMAIN).

Elle est parmi les producteurs roumains plus importants avec la

production des tubes lisses en PEHD jusqu'à Ø 500.

Lucania Resine



2005



EN Constituted in 1980 in Potenza in Southern Italy, acquired by System Group. It produces full wall PVC and PE, as well as HDPE corrugated pipes for sewage and pressure pipeline up to Ø 1500.

FR System Group depuis 2005. Constituée en 1980 à Potenza au

sud de l'Italie et puis entrée dans System Group, elle produit tubes en PVC, PE et tubes annelés jusqu'au Ø 1500 pour l'assainissement et les réseaux sous pression.

SYSTEM GROUP INTERNATIONAL



SPC



2014



EN Is the youngest company of System Group. It was established in august 2014 in Johannesburg (South Africa), in joint venture with VINCI GROUP, to produce and distribute HDPE and PP corrugated pipes in local markets.

FR La dernière-née de System Groupe. Elle a été mise-en-marche

en Août 2014 à Johannesburg (Afrique du Sud) pour la production et la distribution de tubes annelés en PE et PP en Afrique, en collaboration avec GROUPE VINCI.

DERIPLAST GROUP



2017



NEW

EN Part of the Group since 2017. Founded in 1960 in Rovigo, it has been rediscovered by System Group. It is specialised in production of complete range of PE pipes for Water, Gas, Irrigation and Cable protection.

FR Fait partie du Groupe depuis 2017. Fondé en 1960 à Rovigo, elle

a été redécouverte par System Group. Il est spécialisé dans la production d'une gamme complète de tuyaux PE pour l'eau, le gaz, l'irrigation et la protection des câbles.

REPLAST GROUP



2017



NEW

EN Part of the group since 2017. Founded in 1975 in Udine, Friuli Venezia Giulia, it focuses on producing technical profiles in PVC and corrugated pipes for cable protection, sewerage and drainage.

FR Partie du groupe depuis 2017. Fondée en 1975 à Udine, Friuli Venezia Giulia, elle se concentre sur

la production de profilés techniques en PVC et tuyaux ondulés pour la protection des câbles, l'assainissement et le drainage.



WE ARE

- a preferred partner for infrastructure projects
- an expert supplier to construction professionals
- family owned Group of complementary manufacturers
- faithful to our partners
- future oriented
- standards setters
- socially responsible
- worldwide present

OUR GOALS

we aim to achieve excellence in production cycle, service providing and always improve our complete value chain.

We are focused on social and environmental responsibility, and the development of our human resources.

WE KNOW

- how different markets work
- what various industries need
- what our clients want
- how to use our know-how for everyone's benefit
- how to create added value
- how to timely deliver complete solutions and services
- how to invest into employee potential

OUR BRAND IS SYNONYM FOR:

- experience
- quality
- wide production range
- innovation
- technical support
- solid logistic chain
- internationalisation
- ... we are SYSTEM GROUP

Was created in a small town inland of Pesaro (ITALY) as a result of an idea by entrepreneur Alvaro Boscarini who, in 1979, had founded Centraletubi.

The group was formed at the start of the 1990's when, after 12 years as a major player in the production of polyethylene pipes, Centraletubi was joined by the first of the rest of the Group.

These were to be the first steps on the road to success which, in the following years, saw the birth of System Group.

The nine well-integrated Italian companies soon made their presence felt in the sales and production sector, offering their clientele a range of solutions able to satisfy all construction needs of underground networks for conveying fluids and cable protection.

With the state of the art machinery and employing highly qualified well-trained personnel right from the start, the factories were soon able to provide products of the highest quality.

In response to the ever increasing demand, System Group then expanded its sales network to other countries, with the construction of new production plants in Spain, France, Romania and recently, in South Africa.

System Group constant and continuous strive to achieve the goals and satisfy market demands both in Italy and abroad, in recent years culminated in broadening the existing range of products, penetrating new market sectors and increasing production.

For this reason, over the last couple of years, the System Group factories have undergone substantial modernisation and reorganization, including the update of the production lines.

Situé dans une petite ville de l'arrière-pays de Pesaro (ITALIE), le groupe «System Group» est né de l'idée de l'entrepreneur Alvaro Boscarini, qui avait fondé la société Centraletubi en 1979. Une idée qui s'est concrétisée au début des années 90 lorsque cette première entreprise - qui 12 ans plus tard était déjà leader dans la production de tubes en polyéthylène, s'est associée la première des sociétés du groupe. Ils étaient les premières phases d'une collaboration fructueuse qui, les années suivantes, a vu la naissance de System Group. Les neuf entreprises italiennes du groupe, bien intégrées entre elles, ont rapidement réalisé des importantes synergies dans le domaine commercial et productif, en parvenant à proposer à leurs clients une gamme complète de solutions afin de satisfaire toutes les exigences de construction des réseaux pour le transport des fluides et la protection des câbles. Les usines modernes ont tout de suite disposé de machines à la pointe de la technologie et de personnels qualifié et compétent, permettant la réalisation de produits de haute qualité.

Ensuite, en réponse à une demande toujours croissante, System Group a étendu son réseau commercial vers d'autres pays, en construisant des nouvelles usines de production en Espagne, en France, en Roumanie et enfin en Afrique du Sud. Au cours de ces dernières années, System Group a continué ses efforts constants pour atteindre l'objectif d'une couverture étendue et consistante du territoire non seulement italien, mais aussi étranger, ainsi que d'une satisfaction de plus en plus complète de la demande du marché.

Des objectifs atteints à la fois grâce au développement de la gamme de produits et l'insertion de nouveaux secteurs de marché, mais aussi à l'augmentation de sa production.

C'est justement dans cette optique que dans ces dernières années, des renouvellements ont été réalisés et des restructurations profondes des machines existantes, ainsi qu'une modernisation importante des lignes de production, pratiquement dans toutes les entreprises de System Group.

NOUS SOMMES

- un partenaire de choix pour les projets d'infrastructure
- un fournisseur expert pour les professionnels de la construction
- groupe familial de fabricants complémentaires
- fidèle à nos partenaires
- évolutif
- l'étalon de qualité
- socialement responsable
- présent dans le monde entier

NOS OBJECTIFS

Notre objectif est d'atteindre l'excellence dans le cycle de production, de prestation de services et d'améliorer toujours notre chaîne de valeur.

Nous nous concentrons sur la responsabilité sociale et environnementale et sur le développement de nos ressources humaines.

NOUS SAVONS

- les différents aspects des marchés
- quels sont les besoins des diverses industries
- ce que veulent nos clients
- comment utiliser notre savoir-faire au profit de tous
- comment créer de la valeur ajoutée
- comment livrer des solutions et des services complets
- comment investir dans le potentiel des employés

NOTRE MARQUE EST SYNONYME DE

- expérience
- qualité
- large gamme de produits
- innovation
- support technique
- chaîne logistique solide
- l'internationalisation
- ... nous sommes SYSTEM GROUP

QUALITY



INDEX

10	Solid wall pipes for pressure networks Tubes lisses pour réseaux en pression
16	Drip Tapes and irrigation products Gaine goutte à goutte et produits pour l'irrigation
17	Flexible polyethylene hose Tuyau flexible en polyéthylène
18	Spiral pipes for non pressure networks Tubes spirales pour réseaux sans pression
19	Smooth/corrugated pipes for drainage and sewage Tubes annelés pour le drainage et assainissement
20	Water table solutions Les solutions pour nappe phréatique
21	Corrugated pipes for drainage and sewage Tubes annelés pour drainage et assainissement
22	Triple wall structured pipe in PP - Tech3 Tubes structurés à triple paroi en PP - Tech3
24	Corrugated/smooth pipes for underground drainage Tubes annelés/lisses pour drainage souterrain
26	Drainage Drainage
29	Cable protection Protection des câbles
31	Solid wall pipes for fiber optic cables Fourreaux et fibre optique PEHD
35	Multilayer pipes Tubes multicouche
36	PVC pipes Tubes PVC
38	HVAC Systems Système CVC
39	Fittings Raccords
41	Manholes, Tees and off-take systems for non-pressure networks Regards, Tees et systèmes de piquage pour réseaux sans pression
43	Tanks for sewage treatment plants Citernes pour installations d'épuration
44	Tanks for water storage Citernes pour le stockage d'eau
45	Portable toilets and service pedestals Toilettes mobiles et bornes de distribution
46	Aquaculture products Produits pour l'aquaculture
47	Other activities Autres activités
48	Polyethylene compound Granulés de polyéthylène



SOLID WALL PIPES FOR PRESSURE NETWORKS

TUBES LISSES POUR RÉSEAUX EN PRESSION



WATER / EAU PE 100 EN 12201-2

COILS - BARS / COURONNES - BARRES

Black HDPE solid wall pipes for water networks.
In accordance with EN 12201-2 standard.

Tubes lisses noirs PEHD pour réseaux d'adduction
d'eau potable. Selon la norme EN 12201-2.

Available also in PE 80 - Entirely blue pipes available on
request. Other wall thickness and PN available on
request.

Disponibles aussi en PE 80 - Tubes entièrement bleu
disponible sur demande. Autres épaisseurs et PN
disponibles sur demande.

Ø mm	PN6 SDR 26	PN10 SDR 17	PN12,5 SDR 13,6	PN16 SDR 11	PN25 SDR 7,4
	e [mm]	e [mm]	e [mm]	e [mm]	e [mm]
20	-	-	-	2,0	3,0
25	-	-	2,0	2,3	3,5
32	-	2,0	2,4	3,0	4,4
40	-	2,4	3,0	3,7	5,5
50	2,0	3,0	3,7	4,6	6,9
63	2,5	3,8	4,7	5,8	8,6
75	2,9	4,5	5,6	6,8	10,3
90	3,5	5,4	6,7	8,2	12,3
110	4,2	6,6	8,1	10,0	15,1
125	4,8	7,4	9,2	11,4	17,1
140	5,4	8,3	10,3	12,7	19,2
160	6,2	9,5	11,8	14,6	21,9
180	6,9	10,7	13,3	16,4	24,6
200	7,7	11,9	14,7	18,2	27,4
225	8,6	13,4	16,6	20,5	30,8
250	9,6	14,8	18,4	22,7	34,2
280	10,7	16,6	20,6	25,4	38,3
315	12,0	18,7	23,2	28,6	43,1
355	13,6	21,1	26,1	32,2	48,5
400	15,3	23,7	29,4	36,3	54,7
450	17,2	26,7	33,1	40,9	61,5
500	19,1	29,7	36,8	45,4	-
560	21,4	33,2	41,2	50,8	-
630	24,1	37,4	46,3	57,2	-
710	27,2	42,1	52,2	64,5	-
800	30,6	47,4	58,8	72,6	-
900	34,4	53,3	66,1	81,7	-
1000	38,2	59,3	73,4	90,8	-
1200	45,9	71,7	88,2	-	-



We invite you to consult the product range and diameters covered by the
certificates by accessing the website: www.tubi.net

Nous vous invitons à consulter la gamme de produits et les diamètres
couverts par les certificats en accédant au site : www.tubi.net



SOLID WALL PIPES FOR PRESSURE NETWORKS

TUBES LISSES POUR RÉSEAUX EN PRESSION



WATER / EAU PE 100 - RC EN 12201-2

COILS - BARS / COURONNES - BARRES

Ø mm	Ø max	PN4 SDR 41		PN5 SDR 33		PN6 SDR 26		PN8 SDR 21		PN10 SDR 17	
		sp min	sp max	sp min	sp max	sp min	sp max	sp min	sp max	sp min	sp max
75	75,5	-	-	-	-	2,9	3,3	3,6	4,1	4,5	5,1
90	90,6	-	-	-	-	3,5	4,0	4,3	4,9	5,4	6,1
110	110,7	-	-	-	-	4,2	4,8	5,3	6,0	6,6	7,4
125	125,8	-	-	-	-	4,8	5,4	6,0	6,7	7,4	8,3
140	140,9	-	-	-	-	5,4	6,1	6,7	7,5	8,3	9,3
160	161,0	-	-	-	-	6,2	7,0	7,7	8,6	9,5	10,6
180	181,1	-	-	-	-	6,9	7,7	8,6	9,6	10,7	11,9
200	201,2	-	-	-	-	7,7	8,6	9,6	10,7	11,9	13,2
225	226,4	-	-	-	-	8,6	9,6	10,8	12,0	13,4	14,9
250	251,5	-	-	-	-	9,6	10,7	11,9	13,2	14,8	16,4
280	281,7	-	-	-	-	10,7	11,9	13,4	14,9	16,6	18,4
315	316,9	7,7	8,6	9,7	10,8	12,0	13,5	15,0	16,6	18,7	20,7
355	357,2	8,7	9,7	10,9	12,1	13,6	15,1	16,9	18,7	21,1	23,4
400	402,4	9,8	10,9	12,3	13,7	15,3	17,0	19,1	21,2	23,7	26,2
450	452,7	11,0	12,2	13,8	15,3	17,2	19,1	21,5	23,8	26,7	29,5
500	503,0	12,3	13,7	15,3	17,0	19,1	21,2	23,9	26,4	29,7	32,8
560	563,4	13,7	15,2	17,2	19,1	21,4	23,7	26,7	29,5	33,2	36,7
630	633,8	15,4	17,1	19,3	21,4	24,1	26,7	30,0	33,1	37,4	41,3
710	716,4	17,4	19,3	21,8	24,1	27,2	30,1	33,9	37,4	42,1	46,5

WATER / EAU

PE100 - RC pipes with high Slow Crack Growth resistance for water pressure networks, particularly suitable for installation with trenchless techniques. Entirely blue pipes, or black with blue coextruded stripes available on request. In accordance with EN 12201-2.

Tubes PE100 - RC avec excellente résistance à la fissuration lente pour canalisations des liquides en pression, particulièrement indiqués pour pose sans tranchée. Tube entièrement bleu ou noir avec bande bleu sur demande. Conformément à la norme EN 12201-2.

PN 6 - PN 12,5 - PN 20 available on request.
Other diameters and PN, outside PAS1075, available on request.
PN 6 - PN 12,5 - PN 20 disponibles sur demande.
Autres diameters et PN disponible sans PAS1075, sur demand.

Ø mm	Ø max	PN12,5 SDR 13,6		PN16 SDR 11		PN20 SDR 9		PN25 SDR 7,4	
		sp min	sp max	sp min	sp max	sp min	sp max	sp min	sp max
75	75,5	5,6	6,3	6,8	7,6	8,4	9,4	10,3	11,5
90	90,6	6,7	7,5	8,2	9,2	10,1	11,3	12,3	13,7
110	110,7	8,1	9,1	10,0	11,1	12,3	13,7	15,1	16,8
125	125,8	9,2	10,3	11,4	12,7	14,0	15,6	17,1	19,0
140	140,9	10,3	11,5	12,7	14,1	15,7	17,4	19,2	21,3
160	161,0	11,8	13,1	14,6	16,2	17,9	19,8	21,9	24,2
180	181,1	13,3	14,8	16,4	18,2	20,1	22,3	24,6	27,2
200	201,2	14,7	16,3	18,2	20,2	22,4	24,3	27,4	30,3
225	226,4	16,6	18,4	20,5	22,7	25,2	27,9	30,8	34,0
250	251,5	18,4	20,4	22,7	25,1	27,9	30,8	34,2	37,8
280	281,7	20,6	22,8	25,4	28,1	31,3	34,6	38,3	42,3
315	316,9	23,2	25,7	28,6	31,6	35,2	38,9	43,1	47,6
355	357,2	26,1	28,9	32,2	35,6	39,7	43,8	48,5	53,5
400	402,4	29,4	32,5	36,3	40,1	44,7	49,3	54,7	60,3
450	452,7	33,1	36,6	40,9	45,1	50,3	55,5	61,5	67,8
500	503,0	36,8	40,6	45,4	50,1	55,8	61,5	-	-
560	563,4	41,2	45,5	50,8	56,0	-	-	-	-
630	633,8	46,3	51,1	57,2	63,1	-	-	-	-
710	716,4	52,2	57,6	-	-	-	-	-	-



We invite you to consult the product range and diameters covered by the certificates by accessing the website: www.tubi.net
Nous vous invitons à consulter la gamme de produits et les diamètres couverts par les certificats en accédant au site : www.tubi.net



SOLID WALL PIPES FOR PRESSURE NETWORKS


TUBES LISSES POUR RÉSEAUX EN PRESSION



WATER / EAU PE 100 - RC UNI EN 12201
ISO 4427 - UNI EN ISO 15494 / DIN PAS 1075

Polyethylene High performance PE100 - RC pipes for water (EN 12201-2) mains, fire prevention, irrigation and drainage with easy recognition of scratch depth limit (<10% of external surface).

Tubes polyéthylène PE100 - RC haute performance pour adduction d'eau potable (EN 12201-2), réseaux incendie, irrigation et drainage avec reconnaissance facile de la profondeur des écorchures (<10% de la surface extérieure).



COILS - BARS / COURONNES - BARRES

Ø mm	Ø max	PN6 SDR26		PN10 SDR17		PN16 SDR11		PN25 SDR7,4	
		sp min	sp max	sp min	sp max	sp min	sp max	sp min	sp max
25	25,3	-	-	-	-	-	-	3,5	4,0
32	32,3	-	-	-	-	3,0	3,4	4,4	5,0
40	40,4	-	-	-	-	3,7	4,2	5,5	6,2
50	50,4	2,0	2,3	3,0	3,4	4,6	5,2	6,9	7,7
63	63,4	2,5	2,9	3,8	4,3	5,8	6,5	8,6	9,6
75	75,5	2,9	3,3	4,5	5,1	6,8	7,6	10,3	11,5
90	90,6	3,5	4,0	5,4	6,1	8,2	9,2	12,3	13,7
110	110,7	4,2	4,8	6,6	7,4	10,0	11,1	15,1	16,8
125	125,8	4,8	5,4	7,4	8,3	11,4	12,7	17,1	19,0
140	140,9	5,4	6,1	8,3	9,3	12,7	14,1	19,2	21,3
160	161,0	6,2	7,0	9,5	10,6	14,6	16,2	21,9	24,2
180	181,1	6,9	7,7	10,7	11,9	16,4	18,2	24,6	27,2
200	201,2	7,7	8,6	11,9	13,2	18,2	20,2	27,4	30,3
225	226,4	8,6	9,6	13,4	14,9	20,5	22,7	-	-
250	251,5	9,6	10,7	14,8	16,4	22,7	25,1	-	-
280	281,7	10,7	11,9	16,6	18,4	25,4	28,1	-	-
315	316,9	12,1	13,5	18,7	20,7	28,6	31,6	-	-
355	357,2	13,6	15,1	21,1	23,4	-	-	-	-
400	402,4	15,3	17,0	23,7	26,2	-	-	-	-




We invite you to consult the product range and diameters covered by the certificates by accessing the website: www.tubi.net

Nous vous invitons à consulter la gamme de produits et les diamètres couverts par les certificats en accédant au site : www.tubi.net



SOLID WALL PIPES FOR PRESSURE NETWORKS TUBES LISSES POUR RÉSEAUX EN PRESSION



PIPE
TRACER

PE100DCR

NEW

WATER / EAU PE 100 EN 12201-2

High density polyethylene pipes produced entirely of PE100 resin (MRS ≥ 10 MPa) highly resistant to chlorine components (ClO₂) dissolved in the transported water, all complying with EN 12201.

Tubes en polyéthylène haute densité entièrement produits avec résine PE100 (MRS ≥ 10 MPa) avec haute résistance aux composants du chlore (ClO₂) dissous dans l'eau transportée, en conformité à la norme EN 12201.

product evolution
évolution du produit

PE100 DCR
PE100 RC
PE100
PE80
PE63
PE50



COILS - BARS / COURONNES - BARRES

Ø mm	PN6 SDR 26	PN10 SDR 17	PN12,5 SDR 13,6	PN16 SDR 11	PN25 SDR 7,4
	e [mm]	e [mm]	e [mm]	e [mm]	e [mm]
20	-	-	-	2,0	3,0
25	-	-	2,0	2,3	3,5
32	-	2,0	2,4	3,0	4,4
40	-	2,4	3,0	3,7	5,5
50	2,0	3,0	3,7	4,6	6,9
63	2,5	3,8	4,7	5,8	8,6
75	2,9	4,5	5,6	6,8	10,3
90	3,5	5,4	6,7	8,2	12,3
110	4,2	6,6	8,1	10,0	15,1
125	4,8	7,4	9,2	11,4	17,1
140	5,4	8,3	10,3	12,7	19,2
160	6,2	9,5	11,8	14,6	21,9
180	6,9	10,7	13,3	16,4	24,6
200	7,7	11,9	14,7	18,2	27,4



PE100
DCR

*Drinking water
everywhere*

L'eau potable partout



SOLID WALL PIPES FOR PRESSURE NETWORKS

TUBES LISSES POUR RÉSEAUX EN PRESSION



GAS / GAZ PE100

Black PE 100 solid wall pipes for underground networks. In accordance with EN 1555-2.

Tubes lisses noirs PE 100 pour réseaux enterrés de distribution de gaz. Selon la norme EN 1555 - 2.

GAS / GAZ PE100 - RC

PE100 - RC pipes with high Slow Crack Growth resistance for gas pressure networks, particularly suitable for trenchless installation. Entirely orange pipes, or black with orange coextruded stripes, available on request. In accordance with EN 1555.



Tube de polyéthylène haute densité PE100 - RC, résistance excellente à la fissuration lente, pour canalisations de gaz sous pression. Entièrement orange ou noir avec bande orange conformément à la norme EN 1555.



GAS / GAZ

Polyethylene High performance PE100 - RC pipes for gas (EN 1555-2) mains, fire prevention, irrigation and drainage with easy recognition of scratch depth limit (<10% of external surface).

Tubes polyéthylène PE100 - RC haute performance pour distribution de gaz (EN 1555-2), réseaux incendie, irrigation et drainage avec reconnaissance facile de la profondeur des écorchures (<10% de la surface extérieure).



We invite you to consult the product range and diameters covered by the certificates by accessing the website: www.tubi.net
Nous vous invitons à consulter la gamme de produits et les diamètres couverts par les certificats en accédant au site : www.tubi.net



GAS / GAZ PE 100 / 100 - RC EN 1555-2 PE

COILS - BARS / COURONNES - BARRES

Ø mm	S8 MOP (bar) 3	S5 MOP (bar) 5
	e [mm]	e [mm]
20	-	3,0
25	-	3,0
32	-	3,0
40	-	3,7
50	-	4,6
63	-	5,8
75	-	6,8
90	5,2	8,2
110	6,3	10,0
125	7,1	11,4
140	8,0	12,7
160	9,1	14,6
180	10,3	16,4
200	11,4	18,2
225	12,8	20,5
250	14,2	22,7
280	16,0	25,4
315	17,9	28,6
355	20,2	32,3
400	22,8	36,4
450	25,6	40,9
500	28,5	45,5
560	31,9	50,9
630	35,8	57,3

GAS / GAZ PE 100 - RC EN 1555-2

COILS - BARS / COURONNES - BARRES

Ø mm	S5 MOP (bar) 5	S5 SDR 11 (MOP 5)
	e [mm]	e [mm]
32	-	3,0
40	-	3,7
50	-	4,6
63	-	5,8
75	-	6,8
90	5,2	8,2
110	6,3	10,0
125	7,1	11,4
140	-	-
160	9,1	14,6
180	10,3	16,4
200	11,4	18,2
225	12,8	20,5
250	14,2	22,7
280	15,9	25,4
315	17,9	28,6



SOLID WALL PIPES FOR PRESSURE NETWORKS

TUBES LISSES POUR RÉSEAUX EN PRESSION



The brand for self-propelled machines. After 20 years in the market, TubOne is the synonym for flexibility, resistance and, with more than 50.000 rewinds, the most reliable pipe in the market.

La marque pour les machines automotrices. Après 20 ans de présence sur le marché, TubOne est le synonyme de flexibilité, de résistance et, avec plus de 50.000 rebobinages, le tuyau le plus fiable du marché.

TubOne

COILS WITH CONSTANT THICKNESS COURONNES A EPAISSEUR CONSTANTE

Ø mm	250 m	300 m	350 m	400 m	450 m	500 m
	e [mm]	e [mm]	e [mm]	e [mm]	e [mm]	e [mm]
50	4,00	-	-	-	-	-
63	5,00	5,20	-	-	-	-
70	5,30	5,80	-	-	-	-
75	5,60	6,20	6,50	6,90	-	-
82	6,20	6,70	7,50	8,20	-	-
90	6,80	7,40	7,80	8,40	8,90	-
100	7,60	8,00	8,40	9,10	9,50	10,00
110	8,20	8,60	9,00	9,60	10,00	11,00
125	-	10,00	10,50	11,00	11,40	12,40
140	-	11,00	11,50	12,50	13,50	15,00
160	-	-	14,60	14,90	15,20	15,50

SPECIAL COILS WITH VARIABLE THICKNESS COURONNES A EPAISSEUR PROGRESSIVE SUR LA LONGUEUR

Ø mm	300 m	350 m	400 m	450 m	500 m	550 m	600 m	650 m	700 m
	e [mm]								
90	7,15	7,35	7,59	7,91	8,36	-	-	-	-
100	7,75	7,98	8,31	8,61	8,84	9,21	9,63	-	-
110	8,22	8,45	8,96	9,72	10,22	10,74	10,97	-	-
120	9,80	9,75	10,23	10,53	11,20	11,45	11,78	12,28	12,55
125	9,97	9,95	10,43	10,74	11,40	11,82	12,29	12,78	13,05
135	10,27	10,70	11,23	11,53	12,20	12,25	12,30	12,58	12,74
140	10,47	10,90	11,43	11,74	12,40	12,55	12,96	13,20	13,39
150	10,93	11,51	12,05	12,48	12,84	13,05	13,28	13,68	-



LDPE pipes for irrigation according to UNI 7990 standard.

Tubes PEBD pour irrigation selon la norme UNI 7990.

Not included in UNI standards. / Pas prévu par la norme UNI.

IRRIPIPE

LDPE / PEBD UNI 7990

COILS - BARS

Ø mm	PN 4	PN 6	PN 10
	e [mm]	e [mm]	e [mm]
16	1,4*	1,6	2,2
20	1,6	1,7	2,7
25	1,7	2,2	3,4
32	1,9	2,8	4,4
40	2,4	3,5	5,4
50	3,0	4,3	6,8
63	3,7	5,4	8,6
75	4,5	6,5	10,2*
90	5,3*	7,8	12,2*
110	6,5*	9,5	14,9*



DRIP TAPES AND IRRIGATIONS PRODUCTS

GAINE GOUTTE À GOUTTE ET PRODUITS POUR L'IRRIGATION



Coextruded MDPE drip-tape, with embedded labyrinth.
Filtration required - 100 micron 150 mesh

Gaine goutte-à-goutte en MDPE coextrudé, avec labyrinthe intégré.
Filtration recommandée - 100 micron 150 mesh.

mago
High performance drip tape

COILS - BARS

thickness épaisseur		coil bobine	working pressure pression d'exercice	maximum pressure pression maximal
mil	mm	m	bar	bar max
6	0,150	3000	0,7	0,9
7	0,175	2500	0,7	1,0
8	0,200	2200	0,7	1,0
10	0,250	1800	0,7	1,2
12	0,300	1500	0,7	1,5
15	0,375	1200	0,7	1,5



Traditional MDPE drip-tape, with embedded labyrinth.
Filtration required - 100 micron 150 mesh

Goutte à goutte MDPE traditionnelle, avec labyrinthe intégré.
Filtration recommandée - 100 micron 150 mesh.

SKY
Quality drip tape

COILS - BARS

thickness épaisseur		coil bobine	working pressure pression d'exercice	maximum pressure pression maximal
mil	mm	m	bar	bar max
5	0,125	3500	0,7	0,8
6	0,150	3000	0,7	0,9
8	0,200	2200	0,7	1,0
10	0,250	1800	0,7	1,2

FITTINGS RACCORDS



VALVES VANNES



DRIPPERS GOUTTEURS



SPRINKLERS ARROSSEURS








FLEXIBLE POLYETHYLENE HOSE TUYAU FLEXIBLE EN POLYÉTHYLÈNE

RioFlex HIGH PRESSURE





Polyethylene layflat hose



code	Ø mm	D" thick.	kg/m	bar	coil m	coils x pallet
4004G	53	2"	1,4	0,180	6,0	100 m 16
4004L	78	3"	1,5	0,246	6,0	100 m 10

RioFlex PRESSURE




Polyethylene layflat hose



code	Ø mm	D" thick.	kg/m	bar	coil m	coils x pallet	
4003G	53	2"	1,3	0,168	4,0	100 m	16
4003L	78	3"	1,4	0,216	4,0	100 m	10
4003M	104	4"	1,4	0,300	3,5	100 m	8
4003N	130	5"	1,5	0,400	2,5	100 m	7
4003P	156	6"	1,6	0,477	2,0	50 m	6

RioFlex LOW PRESSURE



Polyethylene layflat hose



code	Ø mm	D" thick.	kg/m	bar	coil m	coils x pallet	
4002G	53	2"	1,2	0,165	2,5	100 m	16
4002L	78	3"	1,3	0,210	2,2	100 m	10
4002M	104	4"	1,3	0,280	2,0	100 m	8

RioFlex FREE FLOW

Polyethylene layflat hose



code	Ø mm	D" thick.	kg/m	bar	coil m	coils x pallet	
4001G	53	2"	0,5	0,095	0,5	200 m	16
4001L	78	3"	0,6	0,115	0,4	200 m	10
4001M	104	4"	0,7	0,165	0,4	200 m	8
4001N	130	5"	0,8	0,250	0,3	200 m	7
4001P	156	6"	0,9	0,315	0,3	100 m	6



SPIRAL PIPES FOR NON PRESSURE NETWORKS TUBES SPIRALÉS POUR RÉSEAUX SANS PRESSION



SGK High-density Polyethylene (HDPE) spiral pipes with integrated electrofusion socket.

SGS is a large diameter composite pipe made of PE + steel with an electrofusion jointing system used for non-pressure underground drainage systems and embankment crossings.

SGK Tubes spiralés en polyéthylène haute densité (PEHD) avec système de jonction à électrofusion intégré.

SGS est un tube composite de PE + acier de grands diamètres avec un système de jonction électrosoudable pour conduits sans pression et systèmes de passage sous remblais.



SEWERAGE / ASSAINISSEMENT

COURONNES - BARRES

Ø mm	SN*	DN / ID mm	ring stiffness rigidité annulaire
1000	SN2 - SN4 - SN8	1000	classes A + B + C
1200	SN2 - SN4 - SN8	1200	classes A + B + C
1400	SN2 - SN4 - SN8	1400	classes A + B + C
1500	SN2 - SN4 - SN8	1500	classes A + B + C
1600	SN2 - SN4 - SN8	1600	classes A + B + C
1700	SN2 - SN4 - SN8	1800	classes A + B + C
1800	SN2 - SN4 - SN8	2000	classes A + B + C
2000	SN2 - SN4 - SN8		
2500	SN2 - SN4 - SN8		

*On request SN10.

*Sur demande SN10.

Ring stiffness classes (PS) verified at deflection
dim = 3% (UNI EN ISO 9969).

Classes de rigidités annulaires (PS) vérifiées à
une déformation dim = 3% (UNI EN ISO 9969).



SGK Tanks

STORAGE SYSTEMS / SYSTÈMES DE STOCKAGE

Ø int. mm	L	Ø in/out	capacity / capacité	
	m	mm	m³/m	m³/12m
1000	12	160	0,79	9,4
1200	12	160	1,13	13,6
1400	12	160	1,54	18,5
1500	12	160	1,77	21,2
1600	12	160	2,01	24,1
1700	12	160	2,27	27,2
1800	12	160	2,54	30,5
2000	12	160	3,14	37,7



SMOOTH/CORRUGATED PIPES FOR DRAINAGE AND SEWAGE

TUBES LISSES/ANNELÉS POUR LE DRAINAGE ET ASSAINISSEMENT



HDPE solid wall pipes for sewage.
Tubes lisses PEHD pour assainissement.

IIP



SEWERAGE HDPE100 - EN 12666
ASSAINISSEMENT PEHD100 - EN 12666

COURONNES - BARRES

Ø mm	SN2 SDR 33	SN4 SDR26	SN8 SDR21	SN16 SDR17
	e [mm]	e [mm]	e [mm]	e [mm]
160	4,9	6,2	7,7	9,5
180	-	-	-	-
200	6,2	7,7	9,6	11,9
225	-	-	-	-
250	7,7	9,6	11,9	14,8
280	-	-	-	-
315	9,7	12,1	15,0	18,7
355	10,9	13,6	16,9	21,1
400	12,3	15,3	19,1	23,7
450	13,8	17,2	21,5	26,7
500	15,3	19,1	23,9	29,7
560	17,2	21,4	26,7	33,2
630	19,3	24,1	30,0	37,4
710	21,8	27,2	33,9	42,1
800	24,5	30,6	38,1	47,4
900	-	-	-	-
1000	30,6	38,2	47,7	-
1200	36,7	45,9	-	-



HDPE corrugated pipes for non pressure underground drainage and sewage pipelines. PE/PP MAGNUM PIPE SN10 & SN12 available on demand.

Tubes PEHD annelés pour canalisations d'assainissement enterrées. Disponible sur demande TUBE MAGNUM PE/PP SN10 & SN12.

Special lengths upon request. * Open truck: 211,20 m
Longueurs spéciale sur demande. * Camion plateau: 211,20 m / par camion



MAGNUM

SN 8 - SN 4
SEWERAGE HDPE / **ASSAINISSEMENT** PEHD

COURONNES - BARRES

Ø ext mm	Ø int mm	lengths per pallet longueurs par palette	truck camion	container container
		n.	m	m
125	105	94	4512,0	4354,2
160	137	59	2832,0	2643,2
200	172	35	1680,0	1687,4
250	218	20	960,0	1003,0
284	250	18	950,4	849,6
315	272	12	576,0	660,8
350	300	10	528,0	495,6
400	347	8	384,0	354,0
468	400	6	316,8	283,2
500	433	5	240,0	236,0
565	500	loose / en vrac	264,0*	188,8
630	535	loose / en vrac	80,0	136,8
701	600	loose / en vrac	158,4	125,4
800	678	loose / en vrac	108,0	102,6
935	800	loose / en vrac	79,2	57,0
1000	852	loose / en vrac	60,0	57,0
1200	1030	loose / en vrac	48,0	34,2



WATER TABLE SOLUTIONS

LES SOLUTIONS POUR NAPPE PHREATIQUE



Corrugated pipe system with high sealing performance.

Tuyaux annelés avec des prestations de tenues élevées.



Sewerage pipes with double shell mechanical junction
Conduites d'assainissement avec joint mécanique à double coquille

SEWERAGE / ASSAINISSEMENT

Ø ext mm	Ø int mm
160	137
200	172
250	218
315	272
400	347
500	433



Heavy Ring

Anti-floating ring for manholes
Anneau anti-flottant pour regards

Heavy Ring is the special standardized solution by FUTURA S.p.A., especially designed for anti-floating manholes in ground water conditions.

Heavy Ring est la solution standardisée spéciale de FUTURA S.p.A. spécialement projetée pour regards anti-flottants dans des conditions d'eaux souterraines.





CORRUGATED PIPES FOR DRAINAGE AND SEWERAGE TUBES ANNELÉS POUR DRAINAGE ET ASSAINISSEMENT



HYDRO 16

SEWERAGE / ASSAINISSEMENT

PP SN16 KN/m²

COURONNES - BARRES

Ø ext mm	Ø int mm	lengths per pallet longueurs par palette	truck camion	container container
		n.	m	m
200	172	35	1680,0	1687,4
250	218	20	960,0	1003,0
284	250	18	950,4	849,6
315	272	12	576,0	660,8
350	300	10	528,0	495,6
400	347	8	384,0	354,0
468	400	6	316,8	283,2
500	433	5	240,0	236,0
565	500	loose / en vrac	264,0*	188,8
630	535	loose / en vrac	80,0	136,8
701	600	loose / en vrac	158,4	125,4
800	678	loose / en vrac	108,0	102,6
935	800	loose / en vrac	79,2	57,0
1000	852	loose / en vrac	60,0	57,0
1200	1030	loose / en vrac	48,0	34,2

PP corrugated pipes for non pressure underground drainage and sewage pipelines.

Tubes en PP annelés pour canalisations d'assainissement enterrées.

Special lengths upon request.

* Open truck: 211,20 m

Longueurs spéciale sur demande.

* Camion plateau: 211,20 m / par camion



SLOW-FLOW^{AMR}

SEWERAGE HDPE ASSAINISSEMENT PEHD

COURONNES - BARRES

Ø ext mm	Ø int mm	lengths per pallet longueurs par palette	truck camion	container container
		n.	m	m
200	172	35	1680,0	1687,4
250	218	20	960,0	1003,0
315	272	12	576,0	660,8
400	347	8	384,0	354,0
500	433	5	240,0	236,0

HDPE Corrugated pipes used to slow down water in high-slope networks from Ø 200 to Ø 500.

Tubes PEHD annelés pour le ralentissement de l'eau sur conduits avec pente du Ø 200 au Ø 500.



TRIPLE WALL STRUCTURED PIPE IN PP - TECH3

TUBES STRUCTURÉS À TRIPLE PAROI EN PP - TECH3



TECH3



MADE IN
ITALY

SEWERAGE / ASSAINISSEMENT

PP HM SN16 $\geq 16 \text{ KN} / \text{m}^2$

Triple wall structured PP pipe, smooth internally and externally with an innovative jointing system (TWICE) for an easy, fast and cheap tightness test during the installation.

Tube triple paroi structuré en PP, lisse à l'intérieur et à l'extérieur, avec un système de connexion innovatrice (TWICE) lors de faciliter et économiser le test d'étanchéité à l'installation.




ADVANTAGES

- 100% recyclable material
- High chemical resistance: inert to H₂S gas and corrosion
- Easy to handle
- Complete dimensional range
- Increased lifetime (estimated around 100 years)
- Material suitable for wastewater
- High resistance to the thermal shock
- Easy to install thanks to the integrated socket
- High performing On-site tightness testing system (TWICE)

AVANTAGES

- Un matériau 100 % recyclable
- Résistance chimique élevée : inerte au gaz H₂S et à la corrosion
- Facile à manipuler
- Une gamme complète
- Durée de vie élevée (estimée à environ 100 ans)
- Matériau durable adapté à l'évacuation des eaux usées.
- Résistance aux chocs thermiques : 0°C
- Montage facilité grâce à un manchon intégré.
- Système d'autocontrôle d'étanchéité sur chantier (TWICE).



COURONNES - BARRES

Ø int. mm	bars barres	truck camion
	m	m
250	6	864
300	6	480
400	6	288

FORMED FITTINGS RACCORDS FORMÉS

NEW



You Tube

Watch the video on Youtube
"TECH3 tightness test 1 bar"
Regardez les vidéos sur Youtube
"TECH3 tightness test 1 bar"




Jointing system TWICE.
Système de connexion TWICE.




TRIPLE WALL STRUCTURED PIPE IN PP - TECH3

TUBES STRUCTURÉS À TRIPLE PAROI EN PP - TECH3



Triple wall structured PPHM pipe, smooth internally and externally with an innovative jointing system.

Tube à triple paroi structuré en PPHM, lisse à l'intérieur et à l'extérieur, avec un système de jonction muni de 4 joints sertis.



MADE IN FRANCE

SEWERAGE / ASSAINISSEMENT

PP HM SN16 $\geq 16 \text{ kN/m}^2$ NF 442




COURONNES - BARRES

DN/OD mm	DN/OD mini EN 13476-2	DN/OD maxi EN 13476-2	DN/ID*	useful length longueur ml utile	overall length, m** longueur ml Hors tout
125	125	125.3	111	3	3.130
160	160	160.4	142	3	3.145
200	200	200.5	177	3	3.165
250	250	250.5	222	3	3.197

* These values are an indication, tolerance $\pm 2 \text{ mm}$. ** Tolerance $\pm 5 \text{ mm}$.

* Ces valeurs sont données à titre indicatif, tolérance $\pm 2 \text{ mm}$. ** Tolérance $\pm 5 \text{ mm}$.



SN8, 12 kN/m^2 according to French fascicule 70.
SN8, 12 kN/m^2 au sens du fascicule 70.

Nominal stiffness SN8
Specific initial Ring stiffness $\geq 12 \text{ kN/m}^2$

Classe de rigidité nominale SN8
Rigidité annulaire spécifique initiale $\geq 12 \text{ kN/m}^2$



COURONNES - BARRES

DN/OD mm	useful pipe length* longueur tube utile*	overall pipe length** longueur tube hors tout	m per pallet m par palette	m per truck m par camion	trailer truck camion remorque	tautliner/tray truck tautliner/plateau
125	3	3.130	270	4320	16	16
160	3	3.145	147	2352/1764	16	12
200	3	3.165	90	1440/1080	16	12
250	3	3.197	54	648	12	12

Confirmation of palletization on request.

Confirmation de la palettisation sur demande.

UNIQUE ON MARKET
Stiffness class SN16 (S10.5)

UNIQUE SUR LE MARCHÉ
Classe de rigidité SN16 (S10.5)

BRANCHES PP
PP CULOTTES

ELBOWS / COUDES

	DN 125	DN 160	DN 200
200/125	15°	15°	15°
200/160	30°	30°	30°
200/200	45°	45°	45°

INJECTION MOULDED FITTINGS
RACCORDS INJECTÉS

NEW





CORRUGATED/SMOOTH PIPES FOR UNDERGROUND DRAINAGE

TUBES ANNELÉS/LISSES POUR DRAINAGE SOUTERRAIN



Slotted HDPE corrugated pipes for drainage.
Tubes PEHD annelés avec fentes pour le drainage.

Special lengths up to Ø1200 upon request.

* Open truck: 211,20 m

Longueurs spéciale Ø1200 sur demande.

* Camion plateau: 211,20 m / par camion

Standard perforation for DN160/250/315/400

Fissuration standard DN160/250/315/400



N. 5 SLOTS | FENTES



N. 8 SLOTS | FENTES



N. 3 SLOTS | FENTES



HDPE solid wall slotted pipes for collection of percolated infiltrated waters, bio-gas collection in landfills, control networks, drainage in construction sites, drainage of sports grounds.

Tubes lisses PEHD avec fentes pour collection de lixiviats dans les C.E.T, captations bio-gaz dans les C.E.T, réseaux de contrôle, drainages en T.P., drainages de terrains sportifs.



DRAINAGE

COURONNES - BARRES

Ø ext mm	Ø int mm	lengths per pallet longueurs par palette	truck camion	container container
		n.	m	m
125	105	94	4512,0	4354,2
160	137	59	2832,0	2643,2
200	172	35	1680,0	1687,4
250	218	20	960,0	1003,0
284	250	18	950,4	849,6
315	272	12	576,0	660,8
350	300	10	528,0	495,6
400	347	8	384,0	354,0
468	400	6	316,8	283,2
500	433	5	240,0	236,0
565	500	loose / en vrac	264,0*	188,8
630	535	loose / en vrac	80,0	136,8
701	600	loose / en vrac	158,4	125,4
800	678	loose / en vrac	108,0	102,6
935	800	loose / en vrac	79,2	57,0
1000	852	loose / en vrac	60,0	57,0
1200	1030	loose / en vrac	48,0	34,2



COILS / BARS - COURONNES / BARRES

Ø mm	SDR 17	SDR 11	SDR 7,4
	e [mm]	e [mm]	e [mm]
75	4,5	6,8	10,3
90	5,4	8,2	12,3
110	6,6	10,0	15,1
125	7,4	11,4	17,1
140	8,3	12,7	19,2
160	9,5	14,6	21,9
180	10,7	16,4	24,6
200	11,9	18,2	27,4
225	13,4	20,5	30,8
250	14,8	22,7	34,2

On request up to Ø 500. / Sur demande jusqu'à Ø 500.



CORRUGATED PIPES FOR UNDERGROUND DRAINAGE

TUBES ANNELÉS POUR DRAINAGE SOUTERRAIN



Double wall corrugated pipes with drainage slots, black with green stripes.

Tube annelé à double paroi avec fentes noir à l'intérieur et à l'extérieur pour drainage, avec bandes vertes.



DRAINAGE

COILS / BARS - COURONNES / BARRES

Ø ext mm	Ø int mm	corrugation/m corrugations/m	slots/corr. fentes/corr.	slots/m fentes/corr.	cmq/m	N/m	coils couronnes
		n.	n.	n.			m
63	50	140	3	210	> 65	300	50
75	60	111	3	167	> 65	300	50
90	72	111	3	167	> 75	300	50
110	92	99	3	149	> 80	300	50
125	105	99	3	149	> 85	300	50
160	137	66	6	198	> 110	300	50
200	171	50	6	150	> 125	300	25



Slots from Ø63 to Ø125
Fentes du Ø63 on Ø125



Slots from Ø160 to Ø200
Fentes du Ø160 on Ø200



FILDREN, the double-wall slotted corrugated pipe wrapped in a geotextile filtering fabric for underground drainage applications.

The coating sheet efficiently filters impurities and soil that could clog the slots, or enter the pipe with the drained fluids.

FILDREN, le tube annelé à double paroi fissuré revêtu d'une fibre géotextile filtrante, pour drainages enterrés.

La gaine de revêtement exerce un effet efficace de filtration contre les impuretés et la terre qui pourraient colmater les fentes ou pénétrer dans le tube avec les fluides drainés.



DRAINAGE

COILS - COURONNES

Ø ext mm	Ø int mm	corrugation/m corrugations/m	slots/corr. fentes/corr.	slots/m fentes/corr.	cmq/m	N/m	coils couronnes
		n.	n.	n.			m
63	50	140	3	210	> 65	300	50
75	60	111	3	167	> 65	300	50
90	72	111	3	167	> 75	300	50
110	92	99	3	149	> 80	300	50
125	105	99	3	149	> 85	300	50
160	137	66	6	198	> 110	300	50
200	172	50	6	150	> 125	300	25
250	218	*	*	*	*	*	*
315	272	*	*	*	*	*	*
400	347	*	*	*	*	*	*
500	433	*	*	*	*	*	*
630	535	*	*	*	*	*	*
800	678	*	*	*	*	*	*
1000	952	*	*	*	*	*	*
1200	1030	*	*	*	*	*	*

* Upon request / Sur demande.



DRAINAGE DRAINAGE

Sabdrain

DRAINAGE CHANNEL SYSTEM SYSTÈME DE CANAUX DE DRAINAGE



SABdrain is a modern atmospheric water collection system made up of channels in state-of-the-art plastic materials, with a wide selection of steel and cast iron grids suitable for all load classes and meeting all needs. The channels of the SABdrain line represent the ideal solution that incorporate both functional and apparent high level output with a practical and quick installation at contained cost.

SABdrain est un système moderne de collecte composé par des caniveaux en matières plastiques de nouvelle conception, avec un grand choix de grilles en acier et fonte pour toutes les classes de charge et exigences. Les caniveaux de la ligne SABdrain représentent la solution idéale que combine le rendement fonctionnel et esthétique de haut niveau avec utilité pratique et rapidité de pose, cela avec un coût contenu.

CHOOSE YOUR SABDRAIN CHANNEL ACCORDING TO THE SUITABLE LOAD CLASS CHOISISSEZ VOTRE CANIVEAU SABDRAIN SELON LA CLASSE DE CHARGE NECESSAIRE

CLASS - CLASSE

CLASS / CLASSE	RESISTANCE / RESISTENCE	USE / EMPLOI
 A15	15 kn 1500 kg	Pedestrian, precincts, cycle-lanes, parks Zones pour piétons, pistes cyclables, espaces verts
 B125	125 kn 12500 kg	Sidewalks, lay by, multilevel parkings Trottoirs, aires de stationnement, parking à multi étages
 C250	250 kn 25000 kg	Strip that extends from 50 cm of the carriageway to 20cm on the sidewalk Bande qui est à 50 cm de la chaussée et à 20 cm du trottoir
 D400	400 kn 40000 kg	Carriageway of roads and highways Chaussée de routes et autoroutes
 E600	600 kn 60000 kg	Industrial and harbour sites used for heavy loading Zone industrielles et portuaires destinées aux décharges de marchandise lourdes
 F900	900 kn 90000 kg	Airports, army bases, heavy loading areas. Aéroports, bases militaires, zones soumises aux charges élevées



DRAINAGE DRAINAGE

NO FIRE

FIRE FIGHTING GULLY-TRAP FOR TUNNELS CANIVEAUX COUP-FEU POUR APPLICATION EN TUNNEL



In addition to collecting liquids, the particular form of the "NO-FIRE" gully allows a syphon effect to be created both upstream and downstream of the chamber.

This configuration allows the "NO-FIRE" to also act as a flame-trap in cases where flammable liquids flowing into the drain catch fire, thus preventing the flames from propagating along the pipeline. The dual syphon effect also prevents the pipes from filling with toxic gases produced by the fire. Thanks to its optimised dimensions and low weight, the "NO-FIRE" gully is simple and quick to install, reducing the size of the trench, the use of heavy equipment and reducing risks during pipe installation.

Ainsi que collecter les liquides, grâce à sa forme particulière, le caniveau «NO-FIRE» permet de créer un effet siphon en aval et en amont du collecteur. Cette configuration permet au caniveau « NO-FIRE » de servir aussi de coupe-flamme dans le cas où des liquides inflammables s'écoulent dans le collecteur et prennent feu, en évitant ainsi la propagation des flammes le long de toute la canalisation.

Le double effet siphon permet aussi d'éviter que la conduite ne se remplisse de gaz toxiques provenant de la combustion. Grâce à ses dimensions optimisées et à son poids réduit, le caniveau «NO-FIRE» permet une installation facile et rapide, en limitant au minimum les dimensions de l'excavation, d'équipements d'utilisation lourds et les risques liés à la sécurité pendant les phases d'installation.



INTELLIGENT
INTELLIGENT



LIFESAVER
SAUVEUR DE VIES



SAFE
SÛR



ECO FRIENDLY
ÉCOLOGIQUE

GULLY TRAP THAT SAVES LIVES

gully trap + inspection chamber + siphon...further:

- easy to install
- reduced excavation works
- easy to maintain, but most of all... **flame arrester**

CANIVEAU QUI SAUVE DES VIES

caniveau + regard + siphon ... plus:

- facile à installer
- travaux d'excavation réduits
- facile à installer, mais surtout... **coupe-flammes**



LAS PALMAS



TUNNEL

10.000 m
of corrugated pipes
318
NO FIRE trap gullies



TESTED
TESTÉ






DRAINAGE DRAINAGE



BRIDGEdrain

Drainage trap for evacuation of rainwater on bridges with self-draining asphalt.

La bouche d'égout BRIDGEdrain pour le drainage d'eaux pluviales sur les viaducs avec asphalte drainant.



"BRIDGEdrain V" with vertical exit used when the collector is below the drainage channel.

"BRIDGEdrain V" avec sortie verticale, utilisé quand le collecteur se trouve en dessous du caniveau.



"BRIDGEdrain O" with side exit, fitted with side collectors with respect to the axis of drainage channel.

"BRIDGEdrain O" avec sortie latérale, adapté aux collecteurs des côtés par rapport à l'axe du caniveau.



Canyon

WATER RUN-OFF CHANNELS FOR ROAD SURFACE

Suitably reinforced with lateral stiffeners, an alternative to the traditional heavy concrete channels used to channel rainwater from road and railways.


DESCENTES D'EAU EN PE POUR DIRIGER LES EAUX DES PLATEFORMES ROUTIERES

Un produit avec des côtes latérales de renforcement qui fournissent une bonne résistance, à utiliser comme alternative aux descentes traditionnelles en béton pour la conduite des eaux météoriques sur les pentes.





CABLE PROTECTION PROTECTION DES CÂBLES



Black HDPE double wall corrugated pipe for cable protection with coloured external stripe. Artificial ageing test ie. exposure to UV radiation for 5000 hours, according to the EN 1297 standard and certified.

Gaine PEHD annelée double paroi pour protection de câbles de couleur noire avec des bande couleur à l'extérieur et noir à l'intérieur. Test de vieillissement artificiel par exposition aux radiations UV pendant 5000 heures, selon la norme EN 1297 et remise du certificat.



CABLE PROTECTION PROTECTION DES CABLES



COILS 25-50 M - COURONNES 25-50 M

Ø ext mm	Ø int mm	coil length couronnes m	Ø ext mm	Ø int mm	pipe length barres m
40	31	50	75	60	6
50	40	50	90	73	6
63	50	50	110	92	6
75	60	50	125	105	6
90	73	50	160	134	6
110	92	50	200	171	6
125	105	25/50			
160	134	25/50			
200	171	25			

Available on 450N - 750N / Disponible en 450N - 750N.



Applus®



UPVC CABLE PROTECTION PIPES TUYAUX UPVC POUR PROTECTION DE CÂBLES

NEW

Rigid PVC insulating conduit, made of thermoplastic material based on polyvinyl chloride (PVC) particularly added to give excellent mechanical resistance, resistance to micro-organisms, the soil, to atmospheric and chemical agents, lime and cement.


Produced with dimensional characteristics conform with DIN 8062 and EN 1329-1, ring stiffness and impact strength according to UNI EN 61386-24. Available on request, in diameter range 50-200.

Conduit isolant en PVC rigide, en matériau thermoplastique à base de polychlorure de vinyle (PVC), particulièrement additivé pour offrir une excellente résistance mécanique, aux micro-organismes, au sol, aux agents atmosphériques et chimiques, à la chaux et au ciment.

Produit avec caractéristiques dimensionnelles conformes à DIN 8062 et EN 1329-1, rigidité annulaire et résistance au choc selon UNI EN 61386-24. Disponible sur demande, dans la gamme de diamètre 50-200.



CABLE PROTECTION PROTECTION DES CÂBLES



Black polyethylene pipes with red coextruded stripes for the protection of electric cables.

Tubes en polyéthylène noir co-extrudé avec bandes rouges ou de couleur rouge pour le confinement des câbles électriques.



*We invite you to consult the product range and diameters covered by the certificates by accessing the website: www.tubi.net


Nous vous invitons à consulter la gamme de produits et les diamètres couverts par les certificats en accédant au site : www.tubi.net



CABLE PROTECTION PROTECTION DES CÂBLES

COILS / BARS - COURONNES / BARRES

Ø mm	SDR 26	SDR 17	SDR 13,6	SDR 11	SDR 9
	e [mm]	e [mm]	e [mm]	e [mm]	e [mm]
32	-	2,0	2,4	3,0	-
40	-	2,4	3,0	3,7	-
50	2,0	3,0	3,7	4,6	-
63	2,5	3,8	4,7	5,8	-
75	2,9	4,5	5,6	6,8	-
90	3,5	5,4	6,7	8,2	-
110	4,2	6,6	8,1	10,0	-
125	4,8	7,4	9,2	11,4	-
140	5,4	8,3	10,3	12,7	-
160	6,2	9,5	11,8	14,6	-
180	6,9	10,7	13,3	16,4	-
200	7,7	11,9	14,7	18,2	-
225	8,6	13,4	16,6	20,5	-
250	9,6	14,8	18,4	22,7	-
280	10,7	16,6	20,6	25,4	-
315	12,0	18,7	23,2	28,6	-
355	-	-	26,1	32,2	39,7
400	-	-	29,4	36,3	44,7
450	-	-	33,1	40,9	50,3
500	-	-	36,8	45,4	55,8
560	-	-	41,2	50,8	50,8
630	-	-	46,3	57,2	-
710	-	-	52,2	-	-
800	-	-	58,8	-	-




PIPE TRACER is a system that allows detection, localization and the identification of underground networks, with a considerable degree of precision.

PIPE TRACER est le système qui permet la détection, la localisation et la l'identification des réseaux enterrés avec un considerable degré de la précision.



SOLID WALL PIPES FOR FIBER OPTIC CABLES

TUBES LISSES POUR CABLES DE FIBRE OPTIQUE



Single pipe in HDPE, for fibre optic cable protection, with grooved internal surface to facilitate cable pulling.

Monotube en PEHD pour protection des câbles de fibre optique, avec intérieur strié facilitant le glissement des câbles pendant le tirage.



Double pipe in HDPE, for fibre optic cables protection, with grooved internal surface to facilitate cable pulling.

Bitube en PEHD pour protection des câbles de fibre optique, avec l'intérieur strié facilitant le glissement des câbles pendant le tirage.



Triple pipe in HDPE, for fibre optic cables protection, with grooved internal surface to facilitate cable pulling.

Tritube en PEHD pour protection des câbles de fibre optique, avec l'intérieur strié facilitant le glissement des câbles pendant le tirage.

HDPE MONOPIPE

MONOTUBE PE HD

COILS - COURONNES

ND DN	ED DE max	thickness épaisseur		ridges rainures		L of roll L couronne
		min	max	h	n	
40	40,4	2,4	2,8	0,3 ± 0,1	24	-
40	40,4	3,0	3,5	0,3 ± 0,1	24	100/300/350/500/1000
40	40,4	3,7	4,2	0,3 ± 0,1	24	500/1000
50	50,4	2,7*	3,3*	0,4 ± 01	24	250/300/350/500
50	50,4	3,2**	4,0**	0,4 ± 01	24	300/350/500/750
50	50,4	4,6	5,3	0,4 ± 01	24	100/150/300/350/750

HDPE DIPIPE

BITUBE PE HD

COILS - COURONNES

ND DN	ED DE max	thickness épaisseur		ridges rainures		L of roll L couronne
		min	max	h	n	
40	40,4	2,7	3,3	0,3 ± 0,1	24	700
40	40,4	3,5	4,1	0,3 ± 0,1	24	-
50	50,4	3,2	4,0	0,4 ± 01	24	-
50	50,4	4,6	5,3	0,4 ± 01	24	-

HDPE TRIPIPE

TRITUBE PE HD

COILS - COURONNES

ND DN	ED DE max	thickness épaisseur		ridges rainures		L of roll L couronne
		min	max	h	n	
40	40,4	2,4	2,8	0,3 ± 0,1	24	-
40	40,4	2,7	3,3	0,3 ± 0,1	24	200/250/500
50	50,4	2,7*	3,3*	0,4 ± 01	24	350
50	50,4	3,2*	4,0**	0,4 ± 01	24	-
50	50,4	4,6	5,3	0,4 ± 01	24	-

* Telecom specification - ** Infratel specification.

* Spécifications Télécom - ** Spécifications Infratel.

Standard colour is black. Other colours or black pipes with co-extruded coloured stripes on request.

Tubes fournis de couleur noir. Tubes d'autres couleurs ou tubes noirs avec des bandes co-extrudées de couleur sur demande.



SOLID WALL PIPES FOR FIBER OPTIC CABLES

TUBES LISSES POUR CABLES DE FIBRE OPTIQUE



The Triple pipe is a variable geometry system in HDPE consisting of three pipes of the same diameter joined together by mobile joining fins that allow the shape to be varied.

Le Tritube à géométrie variable est constitué de trois tubes PEHD du même diamètre unis par des ailettes de jonction mobiles qui permettent d'en varier la géométrie.

VARIABLE SHAPE HDPE TRIPIPE

TRITUBE A GEOMETRIE VARIABLE EN PE HD

COILS - COURONNES

ND DN	SDR11 th / ép	L of roll L couronne
mm	mm	m
25x3	2x3	500



REUSABLE DRUM

TOURET RECHARGEABLE

COILS - COURONNES

ND DN	ED DE max.	thickness épaisseur min.	max.	ridges rainures h	n	L of roll L couronne m
40	47	3,0	3,5	0,3 ± 0,1	24	700/1000/2000
40	48,4	3,7	4,2	0,3 ± 0,1	24	700/1000/2000
50	58,4	3,7	4,2	0,3 ± 0,1	24	700/1000/2000
50	60,4	4,6	5,2	0,4 ± 0,1	24	700/1000/2000
63	73,6	4,7	5,3	0,4 ± 0,1	24	700/1000/1300
63	76	5,8	6,5	0,4 ± 0,1	24	700/1000/1300

Designed to carry significant pipe lengths, which is specially convenient for the pipe shoot-in, this drum is separable and reusable, which makes it extremely economic and environmental friendly. Delivered in 3 pieces for an easy and a quickly installation (<15 min).

Touret rechargeable conçu pour faciliter le déroulage de monotube, ce qui le rend extrêmement pratique, économique et écologique.

Livré en 3 pièces ce qui permet un montage facile et rapide (< 15 min).



SOLID WALL PIPES FOR FIBER OPTIC CABLES

TUBES LISSES POUR CABLES DE FIBRE OPTIQUE

Monopipe, bipipe and tripipe accessories.
Accessoires pour monotube, bitube et tritube.



Minipipes in HDPE for laying mini fiber optic cable internal ducts, with grooved internal surface to facilitate cable pulling.

Minitube pour mini câbles optiques, avec surface interne striée facilitant le glissement des câbles pendant le tirage.


HDPE MINIPIPE

PEHD MINI-TUBE

COILS - COURONNES

Ø	thickness épaisseur		sheath thickness épaisseur gaine		L coils couronnes
	min.	max.	min.	max.	
mm	mm	mm	mm	mm	m
8/6	1,0	1,2	-	-	3000
10/12	1,1	1,3	-	-	2000
10/14	2,0	2,3	-	-	1500
12/16	2,0	-	-	-	1000

Available in a variety of colours for easy identification during simultaneous laying of several minipipes.
Disponible de différentes couleurs pour identification dans les cas de pose de plusieurs mini tubes.



HDPW sheet containing from 2 to 6 HDPE Minipipes for laying of optic fibre mini-cable internal ducts on the same horizontal plane.

Gaine en PEHD contenant de 2 à 6 mini-tubes en PEHD pour la pose de mini câbles optiques posés sur un même plan horizontal.

FLAT MULTI MINIPIPE IN HDPE

MULTI MINI-TUBE FLAT EN PE HD

COILS - COURONNES

ND DN	ED DE max.	thickness épaisseur		ridges rainures	sheath thickness épaisseur gaine		groupable minipipe minitubes groupables		L of roll L couronne
		min.	max.		min.	max.	from / de	to / à	
mm	mm	mm	mm	h	mm	mm			m
12	12,3	1,0	1,3	0,1	0,40	0,6	2	6	2000/2700
14	14,3	2,0	2,3	0,1	0,40	0,6	2	6	1500/1700



Sheet in HDPE containing from 2 to 7 HDPE Minipipes for laying of optic fibre mini-cables.

Gaine en PEHD contenant de 2 à 7 mini-tubes en PEHD pour la pose de mini câbles optiques.

BUNDLED MULTI MINIPIPE IN HDPE

MULTI MINI-TUBE BUNDLE EN PE HD

COILS - COURONNES

ND DN	ED DE max.	thickness épaisseur		ridges rainures	sheath thickness épaisseur gaine		groupable minipipe minitubes groupables		L of roll L couronne
		min.	max.		min.	max.	from / de	to / à	
mm	mm	mm	mm	h	mm	mm			m
12	12,3	1,0	1,3	0,1	0,40	0,6	2	7	2000/2700
14	14,3	2,0	2,3	0,1	0,40	0,6	2	6	1500/1700

Others configuration available upon request.
Autres options disponibles sur demande.



SOLID WALL PIPES FOR FIBER OPTIC CABLES

TUBES LISSES POUR CABLES DE FIBRE OPTIQUE



NEW

MAINS CABLE COVER IN PVC

CÂBLE SECTEUR COUVERTURE EN PVC

For underground networks, according to ENEL DS4230 Technical Standard.
Pour les réseaux souterrains, selon la norme technique
ENEL DS4230.

- a. Colour: grey / Couleur: gris
- b. Weight: 1,4 / 1,55kg / Poids: 1,4 / 1,55kg
- c. Resistance: 90/98 shore A
Résistance: 90/98 Shore A
- d. Material: flame retardant PVC
Matériau: PVC ignifuge
- e. Working temperature: -60° + 50°C
Température de fonctionnement: + 50 ° C -60°
- f. Thermic conductivity: 3,5/4
Conductivité thermique: 3,5/4



NEW

MULTI-PIPE CABLE CHANNEL IN PVC

PLUSIEURS TUYAUX CÂBLE CANAL EN PVC

dimensions dimensions	thickness épaisseur	length longueur	end cap embout
mm	mm	m	
80 x 80	5	1-2-3	+
80 X 100	5	1-2-3	+
80 X 140	5	1-2-3	+

INTEGRATED MANHOLE

REGARD MONOBLOC





MULTILAYER PIPES TUBES MULTICOUCHE



MULTILAYER PIPE IN PEXB-AL-PEXB with oxygen barrier, for sanitary and heating systems, floor radiating panel and fan-coil systems.
(Max working temperature: 95°C).

Tube multicouche en PEXB-AL-PEXB avec barrière d'oxygène, pour systèmes sanitaires et de chauffage, panneaux rayonnants et systèmes de ventiloconvecteur.
(Température de service maxi: 95° C).



Multilayer pipe with oxygen barrier. The pipe is pre-insulated with a sheet in closed-cell PE foam. For sanitary and heating systems.
(Max working temperature: 95°C).

Tube multicouche avec barrière d'oxygène. Le tube est pré-isolé avec gaine en PE à cellules fermées pour installations sanitaire et chauffage.
(Température de service maxi: 95° C).



Also available with red or blue corrugated sheet.
Aussi disponible avec la gaine ondulée rouge ou bleue.

MULTILAYER PIPE FOR WATER TUBE MULTICOUCHE POUR EAU

COILS - COURONNES

sizes dimensions	coils couronnes	m/pallet m/palette
14 x 2	100	2800
16 x 2	100	2800
20 x 2	100	1800
26 x 2	50	900
32 x 2	50	500
16 x 2	250	2500
16 x 2	500	4000

BARS - BARRES

sizes dimensions	coils couronnes	m/pallet m/palette
16 x 2	5	300
20 x 2	5	200
26 x 3	5	100
32 x 3	5	24
40 x 3,5	4	20
50 x 4	4	20
63 x 4,5	4	12

MULTILAYER PRE-INSULATED PIPE TUBE MULTICOUCHE PRE-ISOLE

COILS - COURONNES

sizes dimensions	coils couronnes	m/pallet m/palette
14 x 2	50	700
16 x 2	50	700
20 x 2	50	600
26 x 3	50	500
32 x 3	25	250

BARS - BARRES

sizes dimensions	coils couronnes	m/pallet m/palette
16 x 2	100	2800
20 x 2	100	1800
26 x 2	50	900
32 x 2	50	500



FITTINGS AND TOOLS FOR MULTILAYER PIPE RACCORDS ET ACCESSOIRES POUR TUBES MULTICOUCHE





PVC PIPES TUBES PVC



Rigid PVC pipes for pressure pipelines (water supply and irrigation pipes) complying with UNI EN ISO 1452 standards. Colour RAL 7011.

Tubes en PVC rigide pour conduites en pression (adduction d'eau pot ble et irrigation) conformes à la norme UNI EN ISO 1452. Couleur RAL 7011.



Fittings available on request.
Raccords disponibles sur demande.



Fittings available on request.
Raccords disponibles sur demande.



SG-PVCPRESSURE

PRESSURE PIPE / TUBES EN PRESSION

BARS - BARRES

Ø mm	PN6		PN10		PN16		pipes per pelet tubes par palette
	e [mm]	Ø int	e [mm]	Ø int	e [mm]	Ø int	n.
50	1,6	46,8	2,4	45,2	3,7	42,6	194
63	2,0	59,0	3,0	57,0	4,7	53,6	123
75	2,3	70,4	3,6	67,8	5,6	63,8	87
90	2,8	84,4	4,3	81,4	6,7	76,6	104
110	2,7	104,6	4,2	101,6	6,6	96,8	67
125	3,1	118,8	4,8	115,4	7,4	110,2	43
140	3,5	133,0	5,4	129,2	8,3	123,4	48
160	4,0	152,0	6,2	147,6	9,5	141,0	20
180	4,4	171,2	6,9	166,2	10,7	158,6	28
200	4,9	190,2	7,7	184,6	11,9	176,2	14
225	5,5	214,0	8,6	207,8	13,4	198,2	14
250	6,2	237,6	9,6	230,8	14,8	220,4	11
280	6,9	266,2	10,7	258,6	16,6	246,8	11
315	7,7	299,6	12,1	290,8	18,7	277,6	8
355	8,7	337,6	13,6	327,8	21,1	312,8	6
400	9,8	380,4	15,3	369,4	23,7	352,6	6
500	12,3	475,4	19,1	461,8	29,7	440,6	4

SG-PVCSEWER

SEWAGE / ASSAINISSEMENT

BARS - BARRES

Ø mm	SN2 SDR51-U	SN4 SDR41-U	SN8 SDR34-UD	pipes for palet tubes par palette	pipes for truck tubes par camion
	e [mm]	e [mm]	e [mm]	n.	n.
110	-	3,2	3,2	67	804
125	-	3,2	3,7	60	720
160	3,2	4,0	4,7	33	396
200	3,9	4,9	5,9	23	276
250	4,9	6,2	7,3	11	132
315	6,2	7,7	9,2	8	96
400	7,9	9,8	11,7	6	72
450	8,8	11,0	13,2	4	48
500	9,8	12,3	14,6	4	48
630	12,3	15,4	18,4	loose/en vrac	30



PVC PIPES TUBES PVC



Rigid PVC pipes for boreholes.
Tubes en PVC rigides pour puits.

All the pipes are in 5 m or 3 m lengths + socket.
Thickness tolerance of $\pm 10\%$.
Tous les tuyaux sont en bars de 5m ou 3m +
manchon. Tolérance d'épaisseur de $\pm 10\%$.



WELLS PVC

BARS - BARRES

$\emptyset$ mm	e [mm]	$\emptyset$ mm	e [mm]	$\emptyset$ mm	e [mm]	$\emptyset$ mm	e [mm]
125	3,70	180	5,00	250	5,00	315	9,60
125	4,80	180	6,00	250	6,00	315	12,10
125	6,00	180	6,90	250	7,70	315	15,00
140	4,10	180	8,60	250	9,60	400	9,80
140	5,00	200	5,00	250	11,90	400	11,70
140	5,40	200	6,00	280	6,90	400	15,30
140	6,00	200	7,70	280	8,20	400	19,10
140	6,70	200	9,60	280	10,70	500	12,30
160	5,00	225	5,50	280	13,40	500	14,60
160	6,00	225	6,60	315	5,00		
160	6,20	225	8,60	315	6,00		
160	7,70	225	10,80	315	7,70		



Rigid PVC pipes for domestic and industrial
sewage colour LXR orange with organic
stabiliser additive.

Tubes en PVC rigide pour réseaux
d'assainissement civils et industriels de
couleur orange LXR additionnée avec un
stabilisateur organique.

All pipes are in straight lengths of 1 - 2 - 3 m +
socket. Thickness tolerance $\pm 2.5\%$. Pipes with
solvent weld socket.
Toutes les canalisations sont en bars de 1 - 2 - 3
m + tulipe. Tolérance sur épaisseurs $\pm 2,5\%$. Barres
avec tulipe à coller.



BUILDING / BATIMENT

BARS - BARRES

$\emptyset$ mm
40
50
63
80
100
110
125
140
160
200



Fittings available on request.
Raccords disponibles sur demande.



PVC PIPES TUBES PVC



Plain conduit bars with sockets
Les barres de tube lisse avec la tulip



Plain conduit bars with threaded socket
Les barres avec la tulip filetée



Micro-slotted bars with socket
Les barres microcrépénées avec la tulip



Bars with drain filter sock
Les barres avec filtre sock (chaussette pour filtre)

MICRO-SLOTTED PVC PIPES FOR DRAINAGE TUYAUX EN PVC MICROCRÉPINÉS POUR LE DRAINAGE


BARS - BARRES

external Ø Ø extérieur		thickness épaisseur
inch.	mm	mm
4" 1/2	125	5
4" 1/2	125	6
5"	140	5,4
5"	140	6
6"	160	6,2
6"	160	7,7
6" 1/2	180	6,9
6" 1/2	180	8,6
7"	200	7,7
7"	200	9,6
9"	250	9,6
9"	250	11,9
12"	315	12,1
12"	315	15
14"	400	15,3
14"	400	19,1

* standard: 3 or 5m bars
norme: 3m et 5m barres



HVAC SYSTEMS SYSTÈME CVC



Corrugated pipe for CMV.
External wall with additional UV protection, highly specific additives with antistatic and antibacterial effects.

Tuyaux annelés pour ventilation.
Paroi externe avec protection supplémentaire aux rayons UV mélangée avec des agents antistatiques, antibactériens et anti-moisissures.



Ø ext.	Ø min. int.	length longueur m	pallet palette e [mm]	pack emballage n.	m
50	40	50	12	Pallet sheltered by elastomeric film En palette emballées par film extensible	1,60
63	50	50	7		2,05
75	60	50	7		2,50
90	73	50	6		2,90
110	92	50	-	Loose in bag En vrac	3,70
125	105	50	-		4,50
160	137	50	-		6,70
200	171	25	-		11,20



FITTINGS RACCORDS



MGF by **Futura**

REPAIRING CLAMPS AND SPECIAL PARTS FOR GAS NETWORKS

COLLIERS DE RÉPARATION ET PIÈCES
SPÉCIALES POUR RÉSEAUX GAZ



SEGMENTED FITTINGS

from Ø 90 to Ø 1200 / from PN4 to PN25

RACCORDS SEGMENTES

du Ø 90 au Ø 1200 / du PN4 au PN25



FLANGES FOR STUB ENDS / LONG SPIGOT STUB ENDS

from Ø 25 to Ø 1200

BRIDES POUR COLLET / COLLETS EMBOUT LONG

du Ø 25 au Ø 1200



ELECTROFUSION FITTINGS

from Ø 20 to Ø 800 / from PN4 to PN25

RACCORDS ELECTROFUSION

du Ø 20 au Ø 800 / du PN4 au PN25



INJECTION MOULDED FITTINGS

from Ø 25 to Ø 400 mm

RACCORDS INJECTES

du Ø 25 au Ø 400 mm



FITTINGS RACCORDS



Blueseal¹⁶

COMPRESSION FITTINGS PN16

from Ø 20 to Ø 110 mm

RACCORDS A COMPRESSION PN16

du Ø 20 au Ø 110 mm



Perla

COMPRESSION FITTINGS FOR IRRIGATION

from Ø 20 to Ø 110 mm

RACCORDS A COMPRESSION POUR IRRIGATION RESIDENTIELLE ET AGRICOLE

du Ø 20 au Ø 110 mm



PN16



PN10

S-Saddle¹⁶ S-Saddle¹⁰

SINGLE AND DOUBLE CLAMP SADDLES WITH PATENTED ANTI-ROTATION SYSTEM

from Ø 25 to Ø 315 mm

COLLIERS DE PRISE SIMPLES ET DOUBLES AVEC SYSTEME ANTIROTATION BREVETE

du Ø 25 au Ø 315 mm



PLUG&PLAY System

PLUG&PLAY spigot & socket fittings allow pipes of any length or spigot type fittings to be connected together easier and quicker than any other system currently used. The PLUG&PLAY spigot & socket jointing system is supplied already pre-welded to the pipe, ready for use on site.

Le raccord à embout et manchon PLUG&PLAY permet de raccorder les éléments entre eux (barres de toutes longueurs et raccords à embout) avec une rapidité et une simplicité supérieure à tous les autres systèmes utilisés d'habitude. Le système de jonction PLUG&PLAY à emboîtement est fourni directement pré-soudé sur les barres, prêt à l'emploi sur place.



Watch the videos on
Regardez les vidéos sur



Plug&Play
system
push fit



Plug&Play
fittings
pressure Test





MANHOLES, TEES AND OFF-TAKE SYSTEMS FOR NON PRESSURE NETWORKS REGARDS, TEES ET SYSTÈMES DE PIQUAGE POUR RÉSEAUX SANS PRESSION



MANHOLES

from Ø 400 to Ø 1200

REGARDS

du Ø 400 au Ø 1200



MANHOLES

from Ø 400 to Ø 1200

BOITE DE BRACHEMENT

du Ø 400 au Ø 1200



INSPECTION TEE MAGNUM B FOR PIPE

from Ø 400 to Ø 1200

TEE D'INSPECTION MAGNUM POUR TUBE

du Ø 400 au Ø 1200



MAGNUM INSPECTION TEE FOR MANHOLE MODULES

from Ø 400 to Ø 1200

TEE D'INSPECTION MAGNUM POUR TUBE POUR MODULES DE REGARDS

du Ø 400 au Ø 1200





MONOBLOC MANHOLES REGARDS MONOBLOC

TECH3 pipe

TECH 3 tube



Smooth PIPE PE

Tube PE Lisse



PVC pipe

PVC tube



PE MANHOLES FORMED BY PIPES WITH COMPACT PROFILE

REGARDS PE FORMES PAR DE TUBES AVEC
PROFIL COMPACT



WATER DECELERATION MONOBLOC MANHOLES

from Ø 600 to Ø 1000

REGARDS MONOBLOC DE RALENTISSEMENT

du Ø 600 au Ø 1000



INJECTION MOULDED FITTINGS

from Ø 160 to Ø 630 mm / Tees up to Ø 1200 mm

RACCORDS INJECTES

du Ø 160 au Ø 630 mm / Tees jusqu'à Ø 1200 mm



OFF-TAKE SYSTEM FOR CORRUGATED PIPE SYSTEME DE PIQUAGE POUR TUBE ANNELE



Off-take system with socket for corrugated PE/PVC/PP pipes.
Système de piquage avec manchon pour tubes annelés PE/PVC/PP.



TANKS FOR SEWAGE TREATMENT PLANTS

CITERNES POUR INSTALLATIONS D'ÉPURATION



SEWAGE TREATMENT DIVISION

Polyethylene sewage systems (PE) for domestic and similar wastewater treatment (up to 60 Population Equivalent).

DIVISION ÉPURATION

Stations d'épuration en polyéthylène (PE) pour le traitement des eaux usées provenant des résidences (jusqu'à 60 Équivalents Habitants).



DEPURO PLUS

Fully biological treatment system for domestic effluent and similar. It consists of three tanks:

- separation, digestion and sludge accumulation (primary tank)
- aerated adhered biomass treatment tank
- sedimentation tank for the separation of the surplus sludge and the recirculation

All the tanks are made of PE, manufactured using roto-moulding. The systems are marked CE and certified in accordance with UNI EN 12566-3 standard.

DEPURO PLUS

Un système de traitement entièrement biologique, pour les effluents domestiques et analogues. Il se compose de trois réservoirs :

- la séparation, la digestion et l'accumulation de boues (la sédimentation primaire)
- traitement adhérent pour le traitement aéré de la biomasse
- la sédimentation finale pour la séparation de la boue excédentaire et la recirculation de celle-ci.

Tous les réservoirs sont en PE, fabriqués par roto-moulage. Les systèmes sont marqués CE et sont certifiés selon la norme UNI EN 12566-3.



KITANK

The new range of Rototec's tanks for small domestic sewage treatment (grease separators, septic and Imhoff tanks, anaerobic filters).

They can be disassembled and stacked to optimize transport and storage.

KITANK

La nouvelle gamme de cuves empilables Rototec pour petits installations d'épuration (dégraisseurs, fosses septiques et Imhoff, filtres percolateurs anaérobies). Ils peuvent être démontés et empilés pour optimiser le transport et le stockage.



Stormwater runoff treatment (35 l/s).
Installation de première pluie (35 l/s).



Anaerobic percolating filter.
Filtre percolateur anaérobie.



Domestic wastewater treatment (35 PE).
Installation d'épuration eaux usées (35 EH).



TANKS FOR WATER STORAGE

CITERNES POUR LE STOCKAGE D'EAU



WATER DIVISION

Polyethylene tanks (PE) for above and underground installation, ideal for storing potable water and rainwater. Storage volumes from 50 lt up to 15000 lt.

DIVISION EAU

Réservoirs en polyéthylène (PE) pour le stockage enterrée et extérieur d'eau potable et la réutilisation des eaux de pluie pour l'irrigation. Volumes disponibles de 50 litres à 15000 litres.



MODULAR TANKS

Rotomolded one-piece modular tank in polyethylene (PE) for underground installation. The 4 basic modules (Head, Central, Tee and Elbow) are assembled to obtain big potable and rain water storage.

RESERVOIRS MODULAIRES

Infinittank est une cuve modulaire en monobloc de polyéthylène (PE) pour installation enterrée, produite par la technologie du moulage rotationnel pour la grande accumulation des eaux potables et de pluie.

TYPE	width largeur	height hauteur
	mm	mm
INFINITANK	2100	2200
MINITANK	1550	1710
NANOTANK	1150	1329



KITANK

The new range of Rototec's tanks for drinking and rainwater storage. They can be disassembled and stacked to optimize transport and storage.

KITANK

La nouvelle gamme de cuves empilables Rototec pour le stockage d'eau potable et de pluie. Ils peuvent être démontées et empilées pour optimiser le transport et le stockage.



Water storage for firefighting (75m³).
Stockage d'eau pour réseau incendie (75m³).



Above ground tanks for water storage.
Réservoirs pour le stockage aérien.



Drinking water storage (180m³).
Stockage d'eau potable (180m³).



PORTABLE TOILETS AND SERVICE PEDESTALS

TOILETTES MOBILES ET BORNES DE DISTRIBUTION




FIRST FLUSH SYSTEMS

Wide range of sand and light liquid separators, biological treatment systems, water harvesting and water re-use solutions.

SYSTÈMES DE PREMIÈRE PLUIE TRAITEMENT

Large gamme de séparateurs de sable et de liquides légers, de systèmes de traitement biologique, de solutions de récupération de l'eau et de réutilisation de l'eau.



PORTABLE TOILETS

Rototec introduces a revolutionary concept of the one-piece portable toilet. Its originality lies in the fact that it is also available in a collapsible version. The engineering behind this new toilet allows in to be dismantled, and this is where its strength lies, saving transport costs, optimising transport space and simplifying storage. Aspect of vital importance on both a national and international scale.

TOILETTES MOBILES

Rototec présente sur le marché italien un concept révolutionnaire de toilettes mobiles en monobloc. Leur originalité réside dans la possibilité de les commander en version démontable.

L'ingénierie de ces nouvelles toilettes permet leur démontage, et c'est là leur vrai point fort. Cela permet d'économiser sur les frais de transport, d'optimiser l'espace de chargement et de simplifier le stockage au magasin, des caractéristiques fondamentales tant dans le cadre national qu'international.



ROTOTEC'S POINT SERVICE PEDESTAL

is a solid and versatile device conceived as a distribution point for electric power, water, warning info and more. It can be used in marinas and campgrounds or parking areas. The one-piece external structure in polyethylene (PE) guarantees a high resistance to strikes, solar radiation and saltiness.

LES BORNES DE DISTRIBUTION POINT

ergonomiques et compactes, sont destinées à la distribution d'électricité, eau, avis, infos et autre. Peuvent être installées dans marinas, campings ou zones de parking. La structure externe en monobloc de polyéthylène (PE) assure une haute résistance à l'impact, le rayonnement solaire et l'air salin.



AQUACULTURE PRODUCTS

PRODUITS POUR L'AQUACULTURE



MARINE MARKER BUOYS
MARQUEUR DE BOUEES MARINES



MOORING BUOYS IN PE
from 300 lt to 1500 lt
BOUEES D'AMARRAGE EN PE
de 300 et à 1500 lt



HDPE BRACKETS
from OD 225 to OD 355 mm
SUPPORTS EN PEHD
de DN 225 à DN 335



ROTO-MOULDED PE FLOATS
FLOTTEUR PE ROTOMOULE



FORMED PE FLOATS
FLOTTEUR PE REALISE EN TUBE



HDPE BOAT IDEAL FOR WORK, FISHING AND DIVING
Up to 18 people
**BATEAU EN HDPE IDÉAL POUR LE TRAVAIL, LA PÊCHE
ET LA PLONGÉE**
Jusqu'à 18 personnes



OTHER ACTIVITIES AUTRES ACTIVITÉS



WELDING MACHINES AND WORK SITE EQUIPMENT MACHINES A SOUDER EQUIPEMENT DE CHANTIER



VISUAL INSPECTION AND PIPE MONITORING

from diameter 150 mm to 1200 mm in axis exclusively. And up to 2500 mm diameter beyond the axe line.

INSPECTION VISUEL ET CONTRÔLE INTERNE DE TUYAUX

de diamètre 150 mm à 1200 mm centré, et jusqu'au diamètre 2500 pas sur la ligne centrale.



TECHNICAL ADVICE AND PRODUCTION OF CUSTOMISED FITTINGS ON REQUEST

CONSEILS TECHNIQUES ET REALISATION DE PIECES
SPECIALES SUR DEMANDE



LICENSED WELDERS AND TESTING ON SITE

TECHNICIENS SPECIALISES EN SOUDAGE ET ESSAIS
SUR LE CHANTIER



TECHNICAL DEPARTMENT BUREAU D'ETUDES

POLYETHYLENE COMPOUND

GRANULÉS DE POLYÉTHYLÈNE



THE RAW MATERIALS USED FOR THE PRODUCTION OF OUR COMPOUNDS HAVE THE FOLLOWING ORIGIN:

Industrial plastic waste
Recycled post-consumer
Off-spec. virgin polyethylene resin
Chemical additives

LA MATIERE PREMIERE UTILISEE POUR LA PRODUCTION DES GRANULES PORTE LE REFERENCE SUIVANTES:

- Déchets plastiques industriels
- Matières recyclées post-consommation
- Off-spéc de résine de polyéthylène vierge
- Additives Chimiques



All our high density and low density polyethylene compounds are produced with the latest PEBO technologies:

- Twin screw extruders
- High precision gravimetric dosing systems
- Advanced filtration technology

Notre granulés PE haute densité et basse densité sont produits par la dernière technologie PEBO:

- Extrudeuse à double vis.
- Haute précision de systèmes de dosage gravimétriques.
- Technologie de filtration avancée.



REFERENCES RÉFÉRENCES

Due to our experience, we have been able to provide technical solutions in the field of sanitation for the road and building sectors in many countries, such as Italy, France, Spain, Switzerland, Italy, Germany, Peru, Senegal, Congo, South Africa, Australia ...
Our technical design office, always at the forefront of technology, designs specific machines, production tools, templates precisely corresponding to the specifications provided by our customers.
Our technicians and engineers bring you the expertise necessary for the success of your projects. They put their know-how at your disposal, offering you training sessions and technical assistance to find innovative, tailor-made solutions together.
Actively involved in all stages, from the design of your projects to their applications, we always listen to your expectations to meet your needs.

Forts des années d'expérience, nous avons su apporter des solutions techniques dans le domaine de l'assainissement pour les secteurs routiers et du bâtiment dans de nombreux pays, comme l'Italie, la France, l'Espagne, la Suisse, l'Allemagne, le Pérou, le Sénégal, le Congo, l'Afrique du Sud, l'Australie...
Notre bureau d'études techniques, toujours à l'avant-garde de la technologie, conçoit des machines spécifiques, des outillages de production, des gabarits correspondants précisément au cahier des charges fournis par nos clients.
Nos techniciens et ingénieurs vous apportent l'expertise nécessaire à la réussite de vos projets. Ils mettent à votre disposition leur savoir-faire, en vous proposant des sessions de formation et assistance technique afin de trouver ensemble des solutions innovantes sur mesure.
Participant activement à toutes les étapes, de la conception de vos projets jusqu'à leurs applications, nous restons toujours à l'écoute de vos attentes afin de satisfaire vos besoins.

ASCHAU-ZILLERTAL - POTABLE WATER TANK

WATERMAIN OF BOTASANI

BIJELJINA WATERMAIN

GAMBIA - SERVICE CONNECTIONS FOR POTABLE WATER

CCFC BOLE BIBLE - ETHIOPIA - WATERMAIN

OJJDA, MAROCCO - WATERMAIN

KHORIBGA-MAROCCO - WATERMAIN

SOUK TLETA, ALGERIA - WATERMAIN

AMHARA 3 TOWNS WSS PROJECT

TEBASA - ALGERIA

BATA, GUINEA EQUATORIALE - WATERMAIN

STEP NADOR, MAROCCO - WATERMAIN

EU PRADO, MONACO

CONKAMBO PROJECT - FRANCE

UTE PUNTA DEL TIGRE - URUGUAY

TAJAURA INFRASTRUCTURE PROJECT

WASSOUL OR SA - MALI

RADDEF - FES MAROC

JABER AHMED AL - JABER AL-SABAH HOSPITAL

LARNACA WATER BOARD

SCOTISH WATER BOARD

MONTEVIDEO URUGUAY - CABLE PROTECTION

NADURA CAMP - TOBRUK LYBIA

INDUSTRIAL DISCHARGE FOR SKHIRA FACTORY
VIA TRAPSA POUR TIFERT - TUNIS

GABON - ANGONDJE

6A-6B UNIVERSITY PROJECT - KUWAIT

PLOVADIA PROJECT

SENDAFA NEW SANITARY LANDFILL PROJECT

MAURICEWOOD ROAD

DALMACOUTER WATER PROJECT

CORPORACION NAVIOS PROJECT

GHAZAOUET - ALGERIE

RADEEMA - MARRAKECH - MOROCCO

IMOLA, ITALY - MONOLITIC SYPHON FOR RAINWATER
HARVESTING

TAMOIL - AEROBIC PERCOLATING FILTERS

AL MAFRAQ WASTEWATER TREATMENT PLANT

SUPPLY AND IMPLEMENTATION OF SEWERAGE TREATMENT
PLANT FOR MOSUL CITY LEFT SIDE - SECOND STAGE NINEVAH
GOVERNORATE.

BAIE DES ROIS (GABON)

A1 AMSTETTEN - AUSTRIA

A22 KORNEUBURG, AUSTRIA

A4 SCHWECHAT VERBREITERUNG - AUSTRIA

B68, AUSTRIA

LERIDA AIRPORT - SPAIN

HWS PERSENBEUG

SVETI ZUZAM-KRIZISCE HIGHWAY - CROATIA

HWS MATHAUSEN

ADRIATIC MOTORWAY 2A1 - CROATIA

THE EAST WEST HIGHWAY PROJECT OMLY (EAST)

AUTOROUTE A4, FRANCE

DUISBURGLAAN - SOURINAME

THE EAST WEST HIGHWAY PROJECT OMLY (EAST)

STEP FES-MAROC

RAWA PROJECT - LOSINA - WROCLAW POLONIA

KOTC PROJECT

TULKAREM PROJECT

FARWANIYA STORM WATER LINE

PROGRAMME ASSAINISSEMENT VILLE DE DAKAR

COLLECTION TRANSPORTATION TREATMENT AND DISPOSAL
OF SEWAGE WATER OF KOROI AND PAIANA AREAS

FAHAHEEL CLINIC

BOUYGUES - UNIVERSITÉ 6 - PROJETS TKM USD - FACULTE' DE
CHIMIE

PORT ANTWERPEN


PROJECT DE PANNE VERHELST

SEWER PROJECT IN TANZANIA (IMMEDIATE INVESTMENT PLAN
IIP WORKS MWANZA CONTRACT NO. AE/042/2015-2016/W/01)

IPA/2014/14/351-081 BIJELO POLJE

A1 MOTORWAY PROJECT, POLAND

REFERENCES RÉFÉRENCES



REFERENCES

RÉFÉRENCES





    www.tubi.net

ITALIAN COMPANIES

CENTRALTUBI
ITALIANA CORRUGATI
ROTOTEC
SA.MI PLASTIC
SAB
FUTURA
PEBO
MECSYSTEM
UNILINE
LUCANIA RESINE
EVOLUTION
HB BOSCARINI
HB SERVIZI
STRADAL GROUP
SYSTEM GROUP PVC
DERIPLAST GROUP
REPLAST GROUP

INTERNATIONAL COMPANIES

SAMI PLASTIC S.A.
FUTURA SYSTEMS
FRIGERIO-SYSTEM GROUP
CENTRALTUBI FRANCE
SYSTEM GROUP FRANCE
SYSTEM GROUP SENEGAL
SYSTEM GROUP RUS
SYSTEM GROUP INTERNATIONAL
SYSTEM GROUP MIDDLE EAST
UNILINE FRANCE



    www.tubi.net

HEADQUARTER

System Group | Centraletubi SpA

via Foglia, 11
61026 Lunano (PU) - Italy
tel. +39 0722 70011
fax +39 0722 70402
centraletubi@tubi.net
export@tubi.net