







Note: The "DIN terminal connector direction" in this CAD data will not be reflected in the actual product that will be shipped.
After the product is delivered, please adjust the orientation of the connector as necessary.




Projection		Scale	Free	DATE	10-14-2026
Drawing No.	VP342-1D1-01A (0)				

VP342-1D1-01A (0)

弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



VP342-1D1-01A(0)

弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体

図面

PILOT (パイロット方式)	(-) 内部パイロット
PRESSURE (圧力仕様)	(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
COIL (コイル仕様)	(-) 標準タイプ
VOLTAGE (定格電圧)	(1) AC100V
ENTRY (リード線取出し方法)	(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
DIRECTION (DIN形ターミナルのコネクタ向き)	0°
COM (コメント)	注意: このCADデータにおける「DIN形ターミナルのコネクタ向き」は、実際に出荷される製品には反映されません。製品が納品されましたら、必要に応じて実物製品のコネクタ向きを変更してください。
SUPPRESSOR (ランプ・サージ電圧保護回路)	(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
MANUAL (マニュアル)	(-) ノンロックブッシュ式
PORT (管接続口径)	(01) 1/8
THREAD (ねじの種類)	(-) Rc
ACTUATION (切換方式)	(A) N.C. (ノーマルクローズ)
BRACKET (ブラケット)	(-) ブラケットなし
OMSC (オーダーメイド仕様)	(-) なし