





|             |                                                                                       |       |      |      |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------------|
| Projection  |  | Scale | Free | DATE | 10-19-2026 |
| Drawing No. | VHL210S-02                                                                            |       |      |      |            |

VHL210S-02 (0\_0\_0)  
ハンドレバーバルブ

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



VHL210S-02 (0\_0\_0)  
ハンドレバーバルブ

図面

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| SIZE (ボディサイズ)         | (2) 1/4基準              |
| TYPE (切換方式)           | (0) 3位置クローズドセンタ        |
| OPERATION (操作方式)      | (S) スプリングリターン          |
| THREAD1 (ねじの種類)       | (-) Rc                 |
| PORT (管接続口径)          | P, A, B:1/4、EA, EB:1/8 |
| THREAD2 (ねじ表示 on/off) | on                     |
| POS (操作位置)            | (0) 流れ方向4 (A)          |
| NUT (セットナット)          | (0) なし                 |