









Width across flats 10
Width across flats 17




Projection		Scale	Free	DATE	10-21-2026
Drawing No.	MDB1B32-10Z				

MDB1B32-10Z (0_1_0)

角形チューブ形エアシリンダ/標準形：複動・片ロッド

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



MDB1B32-10Z (0_1_0)

角形チューブ形エアシリンダ/標準形：複動・片ロッド

図面

BORE (シリンダ内径 / mm)	32
MOUNT (取付支持形式)	(B) 基本形
MAGNET (磁石内蔵)	(D) 磁石内蔵
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	(-) オートスイッチなし
LEAD (リード線長さ)	N/A
NUMBER (オートスイッチ追記号)	N/A
THREAD1 (ポートねじの種類)	(-) Rc
STROKE (ストローク / mm)	10
POS (ロッドの位置 / mm)	0
BOOT (ジャバラ)	(-) なし
CUSHION (クッション)	(-) エアクッション
ACCESS1 (付属金具1)	N/A
ACCESS2 (付属金具2)	(-) 金具なし
STOP (ストロークオプション)	製作可能ストローク
COM (コメント)	SMCに使用条件を確認後、使用してください
OMSC2 (オーダーメイド仕様：耐熱シリンダ)	N/A
OMSC4 (オーダーメイド仕様：スクレーパ付)	(-) オーダーメイド仕様なし
OMSC5 (オーダーメイド仕様：材質ステンレス鋼)	(-) オーダーメイド仕様なし
OMSC6 (オーダーメイド仕様：パッキン類フッ素ゴム)	(-) オーダーメイド仕様なし
OMSC7 (オーダーメイド仕様：2山ナックルジョイント部にスプリングピン打ち)	(-) オーダーメイド仕様なし
OMSC8 (オーダーメイド仕様：ロッド側トラニオンをロッドカバーの前に取付)	N/A
THREAD2 (ねじ on/off)	on