









Width across flats 31

M30x1.5




Projection		Scale	Free	DATE	10-21-2026
Drawing No.	CS1B125-1				

CS1B125-1 (0_0_)

エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ, エアハイドロタイプ

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



CS1B125-1 (0_0_)

エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ, エアハイドロタイプ

図面

TYPE (形式)	(-) 給油タイプ
BORE (チューブ内径 / mm)	125
MOUNT (取付支持形式)	(B) 基本形
MAGNET (磁石内蔵)	(-) 磁石なし
THREAD1 (ねじの種類)	(-) Rc
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	N/A
LEAD (リード線長さ)	N/A
NUMBER (オートスイッチ追記号)	N/A
STROKE (ストローク / mm)	1
POS (ピストン位置 / mm)	0
TUBEMAT (チューブ材質)	(-) アルミチューブ
BOOT (ジャバラ)	(-) なし
CUSHION (クッション)	(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
PRESSURE (第2種圧力容器該当)	N/A
THREAD2 (ねじ on/off)	on
OMSC1 (ロッド仕様)	(-) オーダーメイド仕様なし
OMSC2 (耐熱仕様)	(-) オーダーメイド仕様なし
OMSC3 (スクレーパ特殊)	(-) オーダーメイド仕様なし
OMSC4 (材質特殊)	(-) オーダーメイド仕様なし
OMSC5 (パッキン材質)	(-) オーダーメイド仕様なし
OMSC6 (ロッド仕様トラニオン位置特殊)	N/A
OMSC7 (ロッド先端金具)	(-) オーダーメイド仕様なし
OMSC8 (クレビス用ピンに座金入り)	N/A
SUFFIX (追記号)	N/A