










Projection		Scale	Free	DATE	10-28-2026
Drawing No.	MXQ6-10-XC4A				

MXQ6-10-XC4A (0_0)
エアスライドテーブル/耐粉塵シリンダ

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



MXQ6-10-XC4A (0_0)
エアスライドテーブル/耐粉塵シリンダ

図面

BORE (チューブ内径)	6
SYMMETRIC (対称形)	(-) 標準形
STROKE (ストローク / mm)	10
POS (ロッドの位置 / mm)	0
ADJOPT (アジャスタオプション)	(-) アジャスタなし
FNCOPT (機能オプション)	(-) 標準形
AUTOSW (オートスイッチ)	(-) オートスイッチなし (磁石内蔵)
LEAD (リード線長さ)	N/A
SWSIGN (オートスイッチ追記号)	N/A
OMSC (個別オーダーメイド仕様)	(-) なし
THREAD (ねじon/off)	on