





Projection		Scale	Free	DATE	10-29-2026
Drawing No.	MXS6-30				

MXS6-30 (0_0)
エアスライドテーブル

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



MXS6-30 (0_0)
エアスライドテーブル

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	6
STROKE (シリンダストローク / mm)	30
POS (テーブルの位置 / mm)	0
THREAD (ポートねじの種類)	(-) M3x0.5
ADJOPT (アジャスタオプション)	(-) アジャスタなし
FNCOPT (機能オプション)	(-) 標準
AUTOSW (オートスイッチ)	(-) オートスイッチなし (磁石内蔵)
LEAD (リード線長さ / m)	N/A
SWSIGN (オートスイッチ追記号)	N/A
OMSC (オーダーメイド仕様)	(-) なし
THREAD2 (ねじ表示 on/off)	on