





Projection		Scale	Free	DATE	10-22-2026
Drawing No.	CUJB4-4D-XB24				

CUJB4-4D-XB24 (0_0)
High Durability Series/寿命向上シリンダ

3D ビュー

[Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.](#)



CUJB4-4D-XB24 (0_0)

High Durability Series/寿命向上シリンダ

図面

BORE (チューブ内径 / mm)	4
MOUNT (取付支持形式)	(B) 通し穴
MAGNET (磁石内蔵)	N/A
AUTOSWITCH (オートスイッチ)	N/A
LEAD (リード線長さ)	N/A
NUMBER (オートスイッチ追記号)	N/A
MOUNTX ()	B
STROKE (ストローク / mm)	4
POS (ピストン位置 / mm)	0
ACTION (作動方式)	(D) 複動形
ROD (ロッド先端ねじ)	(-) ロッド先端めねじ (ø4はねじなし)
THREAD (ねじ on/off)	on
GC (/ mm)	0.0
H (/ mm)	5.0
H1 (/ mm)	1.6
J (/ mm)	7.5
K (/ mm)	7.5
L (/ mm)	5.0
MM ()	M2x0.4
MMRA (/ mm)	2
MMRP (/ mm)	0.40
NN ()	-
NNRA (/ mm)	0.0
NNRP (/ mm)	0.00
NNRD (/ mm)	0
N (/ mm)	0.0
P ()	M3x0.5
PA (/ mm)	3
PP (/ mm)	0.5
P1 ()	-
PA1 (/ mm)	0
PP1 (/ mm)	0.0
Q ()	2.8 through
Q1 (/ mm)	2.8
QA ()	-
QA1 (/ mm)	0.0
QA2 (/ mm)	0.0
R (/ mm)	5.0
S1 (/ mm)	13.0
S2 (/ mm)	0.0

CUJB4-4D-XB24 (0_0)

High Durability Series/寿命向上シリンダ

図面

S3 (/ mm)	0.0
S4 (/ mm)	0.0
T (/ mm)	6.0
T1 (/ mm)	7.0
U (/ mm)	12.5
V (/ mm)	0.0
V1 (/ mm)	5
W (/ mm)	0.0
W1 (/ mm)	0.0
Z1 (/ mm)	18.5
Z2 (/ mm)	0.0
Z3 (/ mm)	0
Z4 (/ mm)	0.0
PPATH ()	cu_j_xb24/assembly/cu_j_xb24_asmsbl.prj