











Projection		Scale	Free	DATE	11-03-2026
Drawing No.	CLSB125-1				

CLSB125-1(0_0)

CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド

3D ビュー

Click here in Adobe Acrobat to activate the interactive 3D View.



CLSB125-1(0_0)

CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド

図面

BORE（チューブ内径 / mm）	125
MOUNT（取付支持形式）	(B) 基本形
MAGNET（磁石内蔵）	(-) 磁石なし
AUTOSW（オートスイッチ）	N/A
LEAD（リード線長さ）	N/A
NUMBER（オートスイッチ追記号）	N/A
STROKE（ストローク / mm）	1
POS（ピストン位置 / mm）	0
TUBEMAT（チューブ材質）	(-) アルミチューブ
THREAD1（ポートねじの種類）	(-) Rc
BOOT（ジャバラ付）	(-) ジャバラなし
CUSHION（クッション）	(-) 両側クッション付
LMAGNET（ロックユニット部磁石）	(-) 磁石なし
LAUTOSW（ロックユニット部オートスイッチ）	N/A
LLEAD（ロックユニット部リード線長さ）	N/A
OMSC（オーダーメイド仕様）	(-) なし
PRESSURE（第2種圧力容器該非）	N/A
THREAD2（ねじ on/off）	on